






标 记
MARKECN编号/变更内容
ECN NO/DEFINITION修 改
REVISE日 期
DATE核 准
APPROVE

PCB LAYOUT

材料及电镀

1. 塑件主体: PA66

2. 焊 针: 黄铜, 镀镍

电气性能

额定电压: 300V

额定电流: 15A

接触电阻: 20mΩ (Max)

绝缘电阻: 500MΩ\DC500V

耐 电 压: AC2000V\1Min

机械性能

温度范围: -40℃ ~ +105℃

瞬时温度: +250℃ ,5秒

2	插针	铜	镀镍	
1	基座	PA66	绿色	
序 号	品 名	材 质	电镀/颜色	备 注



深圳市虹成电子有限公司

品 名 TITLE	接线端子
料 号 PART NO	HC-JXDZRC-5.08-8P

GENERAL TOLERANCES
(UNLESS SPECIFIED)比 例
SCALE

1:1



公差参数	未注明公差:
2-6P	±0.10 ±0.20
7-12P	±0.20 ±0.30
13-16P	±0.25 ±0.40
18-24P	±0.30 ±0.50

单位 UNIT	MM
张 数 PART NO	1 OF 1
版 本 REV	A

制 图 DRAW	AhYe
审 核 CHECKED	夏操云
批 准 APPROVE	赵亮亮

