




3 Pin以上

2 Pin

- 材料及电镀
- 1. 螺 丝: M2.5, 钢, 镀锌, 一字槽
 - 2. 塑件主体: PA66
 - 3. 夹 子: 磷青铜, 镀镍
 - 4. 方 盒: SPCC, 镀镍
 - 5. 塑件盖板: PA66

电气性能

额定电压: 300V

额定电流: 15A

接触电阻: 20mΩ (Max)

绝缘电阻: 500MΩ \DC500V

耐 电 压: AC2000V\1min

使用线径: 28-14AWG 2.5mm²

机械性能

温度范围: -40℃ ~ +105℃

瞬时温度: +250℃ ,5秒

扭 力: 0.5Nm(4.43Lbin)

剥线长度: 7-8mm

2	方盒	铁	镀镍	
1	基座	PA66	绿色	
序号	品 名	材 质	电镀/颜色	备 注



深圳市虹成电子有限公司

品 名 TITLE		接线端子	
料 号 PART NO		HC-JXDZK-5.08-8P-A	
GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		比 列 SCALE	1:1
单 位 UNIT		MM	制 图 DRAW
张 数 PART NO		1 OF 1	审 核 CHECKED
版 本 REV		A	批 准 APPROVE

公差参数

尺寸	公差
2-6P	±0.10 ±0.20
7-12P	±0.20 ±0.30
13-18P	±0.25 ±0.40
19-24P	±0.30 ±0.50

未注明公差:

X.xxx	±0.10
X.xx	±0.20
X.x	±0.30

