

- 1、Current Rating: 3A AC, DC
- 2、Voltage Rating: 100V AC, DC
- 3、Temperatuer Range: -40℃~ +105℃
- 4、Contact Resistance: 20mΩ Max
- 5、Insulation Resistance: 1000mΩ Min
- 6、Withstanding Voltang: 1000V AC/minute
- 7、Material: Housing PBT UL94-V0

HC-JWPF - N*** - * - 05

Pin Type Colour
乳座 乳座 顏色
A-直針 B-明針 C-紅色
D-藍色 E-黃色 F-紫色
G-棕色 H-綠色 I-黑色

			GENEAL TOLERANCE	制 图 DRAWING	 深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD			
			DIM TOL	审 核 CHECK				
			X. X ± 0.30	批 准 APPROVAL	产品名称 TITLE	JWPF (2.0)单排 母孔座	版 本 REV.	A
1	初版发行		X. XX ± 0.20	比 例 SCALE	产品料号 PART NO.	HC-JWPF-NSY-05	单 位 UNITS	mm
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日 期 MODIFY DATE	X. XXX ± 0.10	投 影 Projection	材 料 MATERIAL		页 次 SHEET	1/1
			Angle ± 3.0°					