

标 记  
MARKECN编号/变更内容  
ECN NO/DEFINITION修 改  
REVISE日 期  
DATE核 准  
APPROVE

A

B

C

D

E

F

G

A

B


C

D



E

F



G



3 Pin以上



2 Pin



## 材料及电镀

1. 螺 丝: M2.5, 钢, 镀锌, 一字槽
2. 塑件主体: PA66
3. 夹 子: 磷青铜, 镀镍
4. 方 盒: SPCC, 镀镍
5. 塑件盖板: PA66

## 电气性能

额定电压: 300V  
额定电流: 15A  
接触电阻: 20mΩ (Max)  
绝缘电阻: 500MΩ \DC500V  
耐 电 压: AC2000V\1min  
使用线径: 28-14AWG 2.5mm<sup>2</sup>

## 机械性能

温度范围: -40℃ ~ +105℃  
瞬时温度: +250℃ ,5秒  
扭 力: 0.5Nm(4.43Lbin)  
剥线长度: 7-8mm

|    |     |      |       |     |
|----|-----|------|-------|-----|
| 2  | 方盒  | 铁    | 镀镍    |     |
| 1  | 基座  | PA66 | 绿色    |     |
| 序号 | 品 名 | 材 质  | 电镀/颜色 | 备 注 |



深圳市虹成电子有限公司

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| 品 名<br>TITLE   | 接线端子                |
| 料 号<br>PART NO | HC-JXDZK-5.08-12P-A |

GENERAL TOLERANCES  
(UNLESS SPECIFIED)比 例  
SCALE

1:1

| 公差参数                  | 未注明公差:      |
|-----------------------|-------------|
| 2-6P<br>±0.10 ±0.20   | X.xxx ±0.10 |
| 7-12P<br>±0.20 ±0.30  | X.xx ±0.20  |
| 13-18P<br>±0.25 ±0.40 | X.x ±0.30   |
| 19-24P<br>±0.30 ±0.50 |             |

张 数  
PART NO版 本  
REV单 位  
UNIT制 图  
DRAW审 核  
CHECKED批 准  
APPROVE

1 OF 1

A

夏操云

赵亮亮



AhYe

