




- 材料及电镀
- 1. 螺 丝: M2.5, 钢, 镀锌, 一字槽
 - 2. 塑件主体: PA66
 - 3. 夹 子: 磷青铜, 镀镍
 - 4. 方 盒: SPCC, 镀镍
 - 5. 塑件盖板: PA66

电气性能

额定电压: 300V

额定电流: 15A

接触电阻: $20m\Omega$ (Max)

绝缘电阻: $500M\Omega$ \DC500V

耐 电 压: AC2000V\1min

使用线径: 28-14AWG 2.5mm²

机械性能

温度范围: -40℃ ~ +105℃

瞬时温度: +250℃ ,5秒

扭 力: 0.5Nm(4.43Lbin)

剥线长度: 7-8mm

2	方盒	铁	镀镍	
1	基座	PA66	绿色	
序号	品 名	材 质	电镀/颜色	备 注



深圳市虹成电子有限公司

品 名 TITLE		接线端子	
料 号 PART NO		HC-JXDZK-5.08-2P-A	
GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		比 列 SCALE	1:1
单 位 UNIT		MM	制 图 DRAW
张 数 PART NO		1 OF 1	审 核 CHECKED
版 本 REV		A	批 准 APPROVE

公差参数	未注明公差:
2-6P	X.xxx ±0.10
7-12P	X.xx ±0.20
13-18P	X.x ±0.30
19-24P	±0.40

Dim	DimP	DimL
±0.10	±0.20	±0.20
±0.20	±0.30	±0.30
±0.25	±0.40	±0.40
±0.30	±0.50	±0.50

