




N=PIN数



材料Material
原料Insulator:PBT/PA9T(UL 94V-0)
相关材料Related Material: Brass
表面涂层Surface Coating: Au Over Ni

规格Specification
额定电流Current rating:2.5AMP
耐压Dielectric Withstanding Voltage:1000v Ac Min
绝缘电阻Insulation Resistance:1000MΩ min
接触电阻Contact resistance:20MΩ Max
工作温度Working Temperature:-40℃~+105℃
Max.Processing Temp瞬时温度:
PBT 230° ±5° 10S
PA9T 260° ±5° 10S

P.C.B LAYOUT

			上海洲日电子有限公司	
			Shanghai Zhouri Electronics CO.,LTD	
			上海康司玛电子科技有限公司	
			Shanghai Consma Electronic Technology Co., Ltd	
绘图: 牛万龙		日期:20250626	tel:021-51571121	http://www.zhouri.net
审核: 张海娜		日期:20250626	fax:021-51571120	http://www.ksmchina.com
版本编号: ZRLCGY2025-06-26-CJ A/2			产品名称:	PZ2.54-2xN-WZ
第三视角:		单位: mm	比例:	图幅:A4
				页次 共 01 第 01