





SPECIFICATIONS

- 1、Current Rating: 7A AC, DC
- 2、Voltage Rating: 250V AC, DC
- 3、Temperatuer Range: -40℃~ +105℃
- 4、Contact Resistance: 20mΩ Max
- 5、Insulation Resistance: 1000mΩ Min
- 6、Withstanding Voltang: 1500V AC/minute
- 7、Material: Wafer Nylon66 UL94-V0(2)
PIN Brass Tin-plated

Circuit	Part NO.	Dimensions mm	
		A	B
2	HC-VH-2A2W-05	3.96	7.92
3	HC-VH-3A2W-05/ HC-VH-3A3W-05	7.92	11.88
4	HC-VH-4A4W-05	11.88	15.84
5	HC-VH-5A5W-05	15.84	19.80
6	HC-VH-6A6W-05	19.80	23.76
7	HC-VH-7A7W-05	23.76	27.72
8	HC-VH-8A8W-05	27.72	31.68
9	HC-VH-9A9W-05	31.68	35.64
10	HC-VH-10A10W-05	35.64	39.60
11	HC-VH-11A11W-05	39.60	43.56
12	HC-VH-12A12W-05	43.56	47.52
13	HC-VH-13A13W-05	47.52	51.48
14	HC-VH-14A14W-05	51.48	55.44
15	HC-VH-15A15W-05	55.44	59.40



Ordering Information

HC-VH - N * N - * - Q* - 05

Pin Type Pin Colour 缺Pin序号

Y-蓝色
A-直针
AW-弯针
AWD-定位弯针

默认-本色
R-红色
L-蓝色
B-黑色
P-黄色
V-绿色
Q-棕色
缺-白色

			GENERAL TOLERANCE	制 图 DRAWING	 深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD				
			DIM TOL	审 核 CHECK					
			X. X ±0.30	批 准 APPROVAL	产品名称 TITLE	VH (3.96)单排 平弯针	版 本 REV.	A	
1	初版发行		X. XX ±0.20	比 例 SCALE	产品料号 PART NO.	HC-VH-NANW-05	单位 UNITS	mm	
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日 期 MODIFY DATE	X. XXX ±0.10	投 影 Projection		材 料 MATERIAL	页 次 SHEET	1/1	
			Angle ±3.0°						