





编号	修改原因	制图	审核	核准



SECTION A-A



•材质&电镀
螺丝: M4.0, 钢, 镀镍
焊脚: 黄铜, 镀锡
塑件: PA66, UL94V-0
•电气性能
参考标准 UL IEC
额定电压: 300V 750V
额定电流: 20A 32A
使用线径: 22-12AWG 4.0mm²
接触电阻: 20mΩ
绝缘电阻: 500MΩ/DC500V
耐电压: AC2000V/1min
•机械性能
温度范围: -40℃~+105℃
扭矩: 12.24kgf-cm/1.2Nm/10.6Lbin

编码原则:

WJ45C-B-9.5 — ☐ ☐ P — ☐ ☐

X	X	X
Customer Request		
客户需求		

No. of Pole 极数

1	Single pitch
2	Double pitch

Color 颜色

1	Grey	灰色
2	Blue	蓝色
3	Black	黑色
4	Green	绿色
5	Orange	橙色
6	Red	红色
7	Trans-parent	透明
8	Yellow	黄色
9	White	白色

尺寸公差:		角度公差:	
.X	±0.1	X.	±2°
.XX	±0.05	.X	±1.5°
.XXX	±0.01	.XX	±1°
图纸类型	客户图纸		
比例	1:1	图页	1\1
图纸编号			

投影法		品名	美日式接线端子
单位	mm		间距9.50MM
纸张尺寸	A4	产品系列	WJ45C-B 系列
宁波康奈克斯电气有限公司 NINGBO KANGNEX ELECTRIC CO.,LTD			