


变更单号	版本	日期	内 容 描 述	变更者



技术参数:

- 1.额定电流:2A AC/DC.
- 2.额定电压:200V AC/DC.
- 3.工作温度:-20℃ to 85℃
- 4.接触电阻:30mΩMax.
- 5.绝缘电阻:1000MΩMin.
- 6.耐电压:1000V AC/minute.
- 7.符合ROSH要求.

材料

- 1.基座:LCP.
- 2.插针和焊片:黄铜.
- 3.电镀:镍 和 锡.

2.0-16AKWTB	36.0	30.0
2.0-15AKWTB	34.0	28.0
2.0-14AKWTB	32.0	26.0
2.0-13AKWTB	30.0	24.0
2.0-12AKWTB	28.0	22.0
2.0-11AKWTB	26.0	20.0
2.0-10AKWTB	24.0	18.0
2.0-9AKWTB	22.0	16.0
2.0-8AKWTB	20.0	14.0
2.0-7AKWTB	18.0	12.0
2.0-6AKWTB	16.0	10.0
2.0-5AKWTB	14.0	8.0
2.0-4AKWTB	12.0	6.0
2.0-3AKWTB	10.0	4.0
2.0-2AKWTB	8.0	2.0
名 称	L1	L2

CAX 浙江创都电子科技有限公司 ZHEJIANG CHUANGDU ELECTRONICS AND TECHNOLOGY CO.,LTD.						
X. ±0.50	设计	叶云龙	日期	2021.1.28	名称	2.0-NAKWTB
X.X ±0.25	审核	黄斌斌	日期	2021.1.28	料号	1 0F 1 A4
X.XX±0.20	批准	王红芳	日期	2021.1.28		
X° ±3°	比例	1:1	单位	mm	版本	A
未 注 公 差					页码	