

标 记  
MARK

ECN编号/变更内容  
ECN NO/DEFINITION

修 改  
REVISE

日 期  
DATE

核 准  
APPROVE

编号

尺寸 (mm)

A

B

02A

4.20

9.60

03A

8.40

13.80

04A

12.60

18.00

05A

16.80

22.20





06A

21.00

26.40

SPECIFICATIONS

- 1.Current Rating: 7A AC, DC  
2.Voltage Rating: 600V AC, DC  
3.Temperatuer Range: -25°C~+85°C  
4.Contact Resistance: 20mΩ Max  
5.Insulation Resistance: 1000MΩ Min  
6.Withstanding Voltang: 1500V AC/minute  
7.Material: Wafer Nylon66  
PIN Brass Tin-plated



PCB LAYOUT

|    |     |      |       |     |
|----|-----|------|-------|-----|
| 2  | 插针  | 铜    | 镀锡    |     |
| 1  | 基座  | 尼龙66 | 本色    |     |
| 序号 | 品 名 | 材 质  | 电镀/颜色 | 备 注 |




深圳市虹成电子有限公司

|                |                |
|----------------|----------------|
| 品 名<br>TITLE   | 针座             |
| 料 号<br>PART NO | HC-5557-4.2-6A |

GENERAL TOLERANCES  
(UNLESS SPECIFIED)

比 列  
SCALE

1:1



X.±0.25 X.±2°

单 位  
UNIT

MM

制 图  
DRAW

AhYe

.X±0.20 .X'±1°

张 数  
PART NO

1 OF 1

审 核  
CHECKED

夏操云

.XX±0.15 .XX'±0.5°

版 本  
REV

A

批 准  
APPROVE

赵亮亮

.XXX±0.10 .XXX'±0.5°

批 准  
APPROVE

赵亮亮

