





编号

尺寸 (mm)	
A	B
4.20	9.60
8.40	13.80
12.60	18.00
16.80	22.20




SPECIFICATIONS

- 1.Current Rating: 7A AC, DC
- 2.Voltage Rating: 600V AC, DC
- 3.Temperatuer Range: $-25^{\circ}\text{C}\sim+85^{\circ}\text{C}$
- 4.Contact Resistance: 20m Ω Max
- 5.Insulation Resistance: 1000M Ω Min
- 6.Withstanding Voltang: 1500V AC/minute
- 7.Material: Wafer Nylon66
PIN Brass Tin-plated



PCB LAYOUT

2	插针	铜	镀锡	
1	基座	尼龙66	本色	
序 号	品 名	材 质	电镀/颜色	备 注

	深圳市虹成电子有限公司		品 名 TITLE	针座	
			料 号 PART NO	HC-5557-4.2-3AW	
GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		比 例 SCALE	1 : 1		
X.±0.25 X'±2" .X±0.20 .X'±1" .XX±0.15 .XX'±0.5" .XXX±0.10 .XXX'±0.5"		单 位 UNIT	MM	制 图 DRAW	AhYe
		张 数 PART NO	1 OF 1	审 核 CHECKED	夏操云
		版 本 REV	A	批 准 APPROVE	赵亮亮
					