






SPECIFICATIONS

- 1、Current Rating: 3A AC, DC
- 2、Voltage Rating: 250V AC, DC
- 3、Temperatuer Range: -40℃~ +105℃
- 4、Contact Resistance: 20mΩ Max
- 5、Insulation Resistance: 1000mΩ Min
- 6、Withstanding Voltang: 800V AC/minute
- 7、Material: Wafer Nylon66 UL94-V0(2)
PIN Brass Tin-plated

Circuit	Part NO.	Dimensions mm		
		A	B	C
2	HC-SPH-2x2AW	2.00	6.00	4.90
3	HC-SPH-2x3AW	4.00	8.00	6.90
4	HC-SPH-2x4AW	6.00	10.00	8.90
5	HC-SPH-2x5AW	8.00	12.00	10.90
6	HC-SPH-2x6AW	10.00	14.00	12.90
7	HC-SPH-2x7AW	12.00	16.00	14.90
8	HC-SPH-2x8AW	14.00	18.00	16.90
9	HC-SPH-2x9AW	16.00	20.00	18.90
10	HC-SPH-2x10AW	18.00	22.00	20.90
11	HC-SPH-2x11AW	20.00	24.00	22.90
12	HC-SPH-2x12AW	22.00	26.00	24.90
13	HC-SPH-2x13AW	24.00	28.00	26.90
14	HC-SPH-2x14AW	26.00	30.00	28.90
15	HC-SPH-2x15AW	28.00	32.00	30.90
16	HC-SPH-2x16AW	30.00	34.00	32.90
17	HC-SPH-2x17AW	32.00	36.00	34.90
18	HC-SPH-2x18AW	34.00	38.00	36.90
19	HC-SPH-2x19AW	36.00	40.00	38.90
20	HC-SPH-2x20AW	38.00	42.00	40.90

Ordering Information

HC-SPH - N*** - *



Pin Type Colour

Pin 针位
Type 针型
Colour 颜色



针位: 本色
针型: 针型
颜色: 针色
针色: 针色
针色: 针色
针色: 针色
针色: 针色
针色: 针色
针色: 针色
针色: 针色

			GENERAL TOLERANCE	制 图 DRAWING	02	深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO., LTD			
			DIM TOL	审 核 CHECK					
			X.X ±0.30	批 准 APPROVAL		产品名称 TITLE	SPH (2.00) 双排弯针	版 本 REV.	A
1	初版发行		X.XX ±0.20	比 例 SCALE		产品料号 PART NO.	HC-SPH-2xNAW	单 位 UNITS	mm
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日 期 MODIFY DATE	X.XXX ±0.10	投 影 Projection		材 料 MATERIAL		页 次 SHEET	1/2
			Angle ±3.0°						



2x2~2x3Pin





2x4Pin





2x5Pin





2x6Pin



2x7Pin




2x8Pin以上



SPECIFICATIONS

- 1、Current Rating: 3A AC, DC
- 2、Voltage Rating: 250V AC, DC
- 3、Temperatuer Range: -40℃~ +105℃
- 4、Contact Resistance: 20mΩ Max
- 5、Insulation Resistance: 1000mΩ Min
- 6、Withstanding Voltang: 800V AC/minute
- 7、Material: Wafer Nylon66 UL94-V0(2)
PIN Brass Tin-plated

			GENEERL TOLERANCE	制 图 DRAWING	02	 深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD			
			DIM TOL	审 核 CHECK					
			X.X ±0.30	批 准 APPROVAL		产品名称 TITLE	SPH (2.00) 双排弯针 Pin 位图	版 本 REV.	A
1	初版发行		X.XX ±0.20	比 例 SCALE		产品料号 PART NO.	HC-SPH-2xNAW	单 位 UNITS	mm
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日 期 MODIFY DATE	X.XXX ±0.10	投 影 Projection		材 料 MATERIAL		页 次 SHEET	2/2
			Angle ±3.0°						