

标 记
MARK

ECN编号/变更内容
ECN NO/DEFINITION

修 改
REVISE

日 期
DATE

核 准
APPROVE

编号

尺寸 (mm)

A

B

02A

4. 20

9. 60

03A

8. 40

13. 80

04A

12. 60

18. 00





05A

16. 80

22. 20

SPECIFICATIONS

- 1.Current Rating: 7A AC, DC
2.Voltage Rating: 600V AC, DC
3.Temperatuer Range: -25°C~+85°C
4.Contact Resistance: 20mΩ Max
5.Insulation Resistance: 1000MΩ Min
6.Withstanding Voltang: 1500V AC/minute
7.Material: Wafer Nylon66
PIN Brass Tin-plated



PCB LAYOUT

2	插针	铜	镀锡	
1	基座	尼龙66	本色	
序号	品 名	材 质	电镀/颜色	备 注




深圳市虹成电子有限公司

品 名 TITLE	针座
料 号 PART NO	HC-5557-4. 2-3A

GENERAL TOLERANCES
(UNLESS SPECIFIED)

比 列
SCALE

1:1



X.±0.25 X.±2°

单 位
UNIT

MM

制 图
DRAW

AhYe

.X±0.20 .X'±1°

张 数
PART NO

1 OF 1

审 核
CHECKED

夏操云

.XX±0.15 .XX'±0.5°

版 本
REV

A

批 准
APPROVE

赵亮亮

.XXX±0.10 .XXX'±0.5°

批 准
APPROVE

赵亮亮

