









ROHS



技术要求

- 1、插入力: 5~8N(0.3~3.0kgf)
- 2、拔出力: 5~8N(0.3~3.0kgf)
- 3、接触电阻: $\leq 30m\Omega$
- 4、绝缘电阻: $>100M\Omega$ DC 500V
- 5、耐电压: AC 500V 1min 无飞弧及击穿
- 6、寿命: 10000 10~20次/min
- 7、额定负载: DC 12V 3A
- 8、适用温度范围: -25~85°C
- 9、推荐使用插头:

序号	零件料号	名称	材料	数量	镀层/颜色	备注
1		平片	黄铜 0.35		银	
2		弹片	磷铜 0.3		银	
3		弯钩	黄铜 0.3		银	
4		圆针	黄铜 2.0		锡锡	
5		塑料盖	PPA		黑	
6		塑料座	PPA		黑	

浙江创都电子科技有限公司

1. 线性
X: ± 0.15
X.X: ± 0.10
X.XX: ± 0.05

2. 角度
XX: $\pm 3^\circ$
X: $\pm 2^\circ$
X.X: $\pm 1^\circ$

审核		日期		品名			
批准		日期		型号	DC-050-**-**		
制图		单位		页码	1F1	A4	○