



地址: 广东省深圳市宝安区松岗沙浦围前海聚英产业园

官网: www.18sz.cn

版本: A0

传真: 0755-23322028

电话: 0755-23322028

邮箱: jyjm@18sz.cn

## 一、产品简介:

名称: 1B-EXG插座

外壳材料: 铜合金镀珍珠铬


型号: EXG.1B.30X.HLN

针芯材料: 铜合金镀金


## 二、主要性能参数:

使用环境	室内	温度等级	-40° C, +80° C
冲    击	100g, 6ms	机械寿命	>3000次
绝缘电阻	≥5000MΩ (常态下)	震    动	15 g [10 Hz - 2000 Hz]
温    度	60° C, 95% Max	盐    雾	>144h
防水等级	IP50(插合时)	屏    蔽	>75dB at 10Mhz, >40dB at 1Ghz

## 三、编码规则:



## 五、外形尺寸及结构 (未注公差: GB/T 1804-m) 单位: mm



## 四、PCB开孔尺寸:

编号/针芯数	302	303	304	305	306	307	308	310	314
PCB板开孔尺寸 A-A									