





3 Pin以上



公差参数:

Pins	Dim	Dim P	Dim L
2-6P		±0.10	±0.20
7-12P		±0.20	±0.30
13-18P		±0.25	±0.40
19-24P		±0.30	±0.50

2 Pin



材料及电镀

- ①. 螺 丝: M2.5, 钢, 镀锌, 一字槽
- ②. 塑件主体: PA66, UL94V-0
- ③. 夹 子: 磷青铜, 镀镍
- ④. 方 盒: 黄铜, 镀镍
- ⑤. 塑件盖板: PA66, UL94V-0

电气性能

额定电压: 300V
额定电流: 15A
接触电阻: 20mΩ (Max)
绝缘电阻: 500MΩ \DC500V
耐 电 压: AC2000V\1min
使用线径: 28-14AWG 2.5mm²

机械性能

温度范围: -40℃ ~ +105℃
瞬时温度: +250℃ 5秒
扭 力: 0.5Nm (4.43Lbin)
剥线长度: 7-8mm

Ordering Information

HC2EDG	*	*	*	-	NP	-	*
Type	Type	Pin Pitch	PITCH	No. of Pins	Colour		
1=直插	1=直插	2.54=2.54mm	2.54=2.54mm	2-24Pin	Y=Green		
2=贴片	2=贴片	3.5=3.5mm	3.5=3.5mm	2-24Pin	L=Blue		
3=贴片	3=贴片	3.81=3.81mm	3.81=3.81mm	2P=2Pin	O=Orange		
		5.08=5.08mm	5.08=5.08mm	3P=3Pin	R=Red		
		7.62=7.62mm	7.62=7.62mm		B=Black		
					GR=Gray		

			GENRL TOLERANCE	制 图 DRAWING	07	深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO., LTD			
			DIM TOL	审 核 CHECK					
			X.X ±0.50	批 准 APPROVAL		产品名称 TITLE	5.08 单排 插拔式 接线端子 封闭 母座	版 本 REV.	A
1	初版发行		X.XX ±0.30	比 例 SCALE		产品料号 PART NO.	HC2EDGK-5.08-NP-X	单 位 UNITS	mm
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日 期 MODIFY DATE	X.XXX ±0.10	投 影 Projection		材 料 MATERIAL		页 次 SHEET	1/1
			Angle ±3.0°						