





3D VIEW



1. HOUSING: PA9T HIGH-TEMP THERMOPLASTIC UL94-0
COLOR: BEIGE.

2. TERMINAL: PHOSPHOR BRONZE PLATING: 1 μ " GOLD FLASH
OVERALL 50~100 μ " NICKEL UNDER PLATED.

3. VOLTAGE RATING: 60V AC/DC

4. CURRENT RATING: 0.5A MAX AC/DC

5. OPERATING TEMPERATURE: -25°C TO +85°C

6. CONTACT RESISTANCE: 60m Ω MAX

7. INSULATION RESISTANCE: 800M Ω MIN

NO. of contacts	Dimensions			
	A.	B.	C.	D.
4	3.35	0.80	2.35	2.60
6	4.15	1.60	3.15	3.40
8	4.95	2.40	3.95	4.20
10	5.75	3.20	4.75	5.00
12	6.55	4.00	5.55	5.80
14	7.35	4.80	6.35	6.60
16	8.15	5.60	7.15	7.40
18	8.95	6.40	7.95	8.20
20	9.75	7.20	8.75	9.00
22	10.55	8.00	9.55	9.80
24	11.35	8.80	10.35	10.60
26	12.15	9.60	11.15	11.40
28	12.95	10.40	11.95	12.20
30	13.75	11.20	12.75	13.00
32	14.55	12.00	13.55	13.80
34	15.35	12.80	14.35	14.60
36	16.15	13.60	15.15	15.40
38	16.95	14.40	15.95	16.20
40	17.75	15.20	16.75	17.00
42	18.55	16.00	17.55	17.80
44	19.35	16.80	18.35	18.60
46	20.15	17.60	19.15	19.40
48	20.95	18.40	19.95	20.20
50	21.75	19.20	20.75	21.00
52	22.55	20.00	21.55	21.80

HC-PBB 08 - * - N - * - H - * - R - P - 0

PITCH
05=5.0mm
08=8.0mm

1=雄
2=雌

No. of
Pins (雄/雌)
04P~52P

Male
Nature
F=Female

型(1)=直插
S=Side inserted
TYPE
(規格)

Plastic
Height
10.5mm~13.5mm

Contact
G1:Cu
G2:Gold

Plating
Gold

R=Reel

Post
(付)


			GENERAL TOLERANCE		制 图 DRAWING	 深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO., LTD				
			DIM	TOL	审 核 CHECK					
			X. X	± 0.30	批 准 APPROVAL		产品名称 TITLE	BTB 0.8 单槽 公座 立式侧插 座高3.55mm 编带 带柱	版 本 REV.	A
			X. XX	± 0.20	比 例 SCALE		产品料号 PART NO.	HC-PBB08-1-N-M-S-HR.55-XX-R-P-06	单 位 UNITS	mm
1	初版发行		X. XXX	± 0.10	投 影 Projection		材 料 MATERIAL		页 次 SHEET	1/2
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日 期 MODIFY DATE	Angle	± 3.0°						




深圳市华灿天禄电子有限公司
ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO., LTD

产品名称 TITLE	BTB 0.8 单槽 公座 立式侧插 座高3.55mm 编带 带柱	版本 REV.	A
产品料号 PART NO.	HC-PBB08-1-N-M-S-H3.55-XX-R-P-06	单位 UNITS	mm
材料 MATERIAL		页次 SHEET	1/2

Tape width 16 and 24 mm





Tape width 32 and 44 mm



NOTE:

- 1.10 Sprocket hole pitch cumulative tolerance ± 0.20 .
2. Carrier camber is within 1mm in 100mm.
3. Material: black conductive polystyrene alloy.
4. Material Thickness: 0.3 ± 0.05 mm.
5. All dimensions meet EIA-481-B requirements.
6. 5000pcs Pef Reel.
7. For tape width(dim W)16 and 24mm pilot holes are provided on one sides.
For tape width(dim W)32, 44 and 56mm pilot holes are provided on both sides.



PIN NO.	W	C	PCS /REEL	REEL/CARTON	SUM(PCS)
4PIN~20PIN	16	-	1000	12	12000
21PIN~40PIN	24	-	1000	10	10000
41PIN~50PIN	32	28.4	1000	8	8000
51PIN~60PIN	44	40.4	1000	6	6000

			GENEAL TOLERANCE		制 图 DRAWING		深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianlueELECTRONICS CO.,LTD			
			DIM	TOL	审 核 CHECK		产品名称 TITLE	BTB 0.8 单槽 公座 立式侧插 座高3.55mm 编带 带柱-包装图	版 本 REV.	A
			X. X	± 0.30	批 准 APPROVAL		产品料号 PART NO.	IHC-PBB08-1-N-M-S-H3.55-XX-R-P-06	单 位 UNITS	mm
			X. XX	± 0.20	比 例 SCALE		投 影 Projection	材料 MATERIAL	页 次 SHEET	2/2
			X. XXX	± 0.10						
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日期 MODIFY DATE								
1	初版发行									