









MID. A



PIN数	MID. A	MID. B	MID. C
2P	8.00	2.00	2.00
3P	10.00	4.00	4.00
4P	12.00	6.00	6.00
5P	14.00	8.00	8.00
6P	16.00	10.00	10.00

③	端子	黄铜H65	镀亮锡	6PCS
②	固定片	黄铜H65	镀亮锡	2PCS
①	塑胶主体	LCP	本色	1PCS
序号	配件名称	材质	电镀颜色	数量

Specifacatons:
1.Rated Voltage :125V AC/DC
2.Rated Current : 2A AC,DC
3.Withstand Voltage :200V AC/minute
4.Contact Resistance:50mΩ (MAX.)
5.Insulation Resistance:100mΩ (MIN.)
6.Storage Temperature Range:-40°C~+85°C;
7.Operation Temperature Range:-25°C~+70°C;

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES		 韩下 [®] HANXIA				深圳市韩下电子有限公司				
DECIMALS:		ANGLES		TITLE: HX-PH2.0-6AWB						
X.	±0.15	X".	±2"	Drwn:	黄彬		PART NO. WF003-LT200~			
X.X	±0.10	X.X"	±1"	Checked:	张伟		SCALE: 1:8		UNIT: mm	PROJ. 
X.XX	±0.05	X.XX"	±0.5"	Approved:	罗小春		SIZE: A4		SHEET: 1 OF 1	REV: A
X.XXX	±0.03			CUSTOMER COPY						



深圳市韩下电子有限公司
Shenzhen Hanxia Electronic Co., Ltd
Tel: 0755-23086569

承 认 书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

产 品 编 码
Material code:

产品名称 Project:

针座

规格型号 Part No:

HX-PH2.0-6AWB

贵公司承认印 Approval signatures

料 号/Part No.	签 章/Signatures

日期 Date:

拟制/Drawn	黄彬	
审核/Check	张伟	
批准/Approved	罗小春	