







Rev No.	Description of Revision	Date	Name	Approved	ECN No.



RECOMMENDER P.C.B LAYOUT TOP VIEW
(GENERAY TOLERANCE ± 0.10)



PIN数	MID. A	MID. B	MID. C
2P	2.00	8.00	2.00
3P	4.00	10.00	4.00
4P	6.00	12.00	6.00
5P	8.00	14.00	8.00
6P	10.00	16.00	10.00

③	端子	黄铜H65	镀亮锡	6PCS
②	固定片	黄铜H65	镀亮锡	2PCS
①	塑胶主体	LCP	本色	1PCS
序号	配件名称	材质	电镀 颜色	数量

Specificatons:
1.Rated Voltage :125V AC/DC
2.Rated Current : 2A AC,DC
3.Withstand Voltage :200V AC/minute
4.Contact Resistance:50mΩ (MAX.)
5.Insulation Resistance:100mΩ (MIN.)
6.Storage Temperature Range:-40°C~+85°C;
7.Operation Temperature Range:-25°C~+70°C;

UNLESS OTHERWISE SPECIFED TOLERANCES		 深圳市韩下电子有限公司			
DECIMALS:	ANGLES	TITLE: HX-PH2.0-4ALB			
X. ±0.15	X° ±2°	Drwn: 黄彬	PART NO. WF004-LT20006-01		
X.X ±0.10	X.X° ±1°	Checked: 张伟	SCALE: 1:8	UNIT: mm	PROJ: 
X.XX ±0.05	X.XX° ±0.5°	Approved: 罗小春	SIZE: A4	SHEET: 1 OF 1	REV: A
X.XXX ±0.03		CUSTOMER COPY			



深圳市韩下电子有限公司
Shenzhen Hanxia Electronic Co., Ltd
Tel: 0755-23086569

承 认 书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

产 品 编 码
Material code:

产品名称 Project:

针座

规格型号 Part No:

HX-PH2.0-4ALB

贵公司承认印 Approval signatures

料 号/Part No.	签 章/Signatures

日期 Date:

拟制/Drawn	黄彬	
审核/Check	张伟	
批准/Approved	罗小春	