










说明:

- 1.产品表面清洁,无锈蚀、氧化、裂纹、缺芯、毛刺、及其它机械损伤;
- 2.塑胶材料:LCP UL94V-0,颜色:本色;
- 3.焊片:黄铜,镀底30u"Min.,镀锡50u"Min.;
- 4.接触针:黄铜,镀底30u"Min.,镀锡50u"Min.;
- 5.满足灼热温度850度.
- 6.工作温度-40~+85°C
- 7.额定电流:1A AC/DC
- 8.额定电压:50V AC/DC
- 9.接触阻抗:20mΩ Max.
- 10.绝缘阻抗:100MΩ Min.
- 11.耐压:500V AC FOR 1 MINUTE



P/N	PIN	DIM A	DIM B	DIM C
ZX-GH1.25-2PWT-XM	2	1.25	3.85	5.75
ZX-GH1.25-3PWT-XM	3	2.50	5.10	7.00
ZX-GH1.25-4PWT-XM	4	3.75	6.35	8.25
ZX-GH1.25-5PWT-XM	5	5.00	7.60	9.50
ZX-GH1.25-6PWT-XM	6	6.25	8.85	10.75
ZX-GH1.25-7PWT-XM	7	7.50	10.10	12.00
ZX-GH1.25-8PWT-XM	8	8.75	11.35	13.25
ZX-GH1.25-9PWT-XM	9	10.00	12.60	14.50
ZX-GH1.25-10PWT-XM	10	11.25	13.85	15.75
ZX-GH1.25-11PWT-XM	11	12.50	15.10	17.00
ZX-GH1.25-12PWT-XM	12	13.75	16.35	18.25
ZX-GH1.25-13PWT-XM	13	15.00	17.60	19.50
ZX-GH1.25-14PWT-XM	14	16.25	18.85	20.75
ZX-GH1.25-15PWT-XM	15	17.50	20.10	22.00
ZX-GH1.25-16PWT-XM	16	18.75	21.35	23.25
ZX-GH1.25-17PWT-XM	17	20.00	22.60	24.50
ZX-GH1.25-18PWT-XM	18	21.25	23.85	25.75
ZX-GH1.25-19PWT-XM	19	22.50	25.10	27.00
ZX-GH1.25-20PWT-XM	20	23.75	26.35	28.25

制图 DRAWN	变更内容 DESCRIPTION	日期 DATE	GENERAL TOLERANCE		制图 DRAWING	ROSE			料号 PART NO.	ZX-GH1.25-NPWT-XM	版本 REV.	A
			.X±0.30	X.°±5°	审核 CHECK	LEO			品名 TITLE	GH-SMT-AW针座	页次 SHEET	1/1
			.XX±0.25	X.X°±3°	核准 APPROVAL	JOHN			客户料号 CUTM.NO.			
			.XXX±0.20	X.XX°±1°	单位 UNITS	MM	比例 SCALE	1:1	 兆星精密电子（深圳）有限公司 ShenZhen ZhaoXing Precision electronics Co., Ltd.			



制图 DRAWN	变更内容 DESCRIPTION	日期 DATE	GENERAL TOLERANCE		制图 DRAWING	ROSE LEO JOHN			料号 PART NO.	ZX-GH1.25-NPWT-XM	版本 REV.	A
			.X±0.30	X.°±5°					品名 TITLE	GH-SMT-AW针座	页次 SHEET	1/1
			.XX±0.25	X.X°±3°					客户料号 CUTM.NO.			
			.XXX±0.20	X.XX°±1°								
					审核 CHECK							
					批准 APPROVAL							
					单位 UNITS	MM	比例 SCALE	1:1	 兆星精密电子（深圳）有限公司 ShenZhen ZhaoXing Precision electronics Co., Ltd.			