







说明:

1. 产品表面清洁, 无锈蚀、氧化、裂纹、缺芯、毛刺、及其它机械损伤;
2. 塑胶材料: LCP UL94V-0, 颜色: 本色;
3. 焊片: 黄铜, 镀底30u"Min., 镀锡50u"Min.;
4. 接触针: 黄铜, 镀底30u"Min., 镀锡50u"Min.;
5. 满足灼热丝温度850度.
6. 工作温度: -40~+85°C
7. 额定电流: 3A AC/DC
8. 额定电压: 250V AC/DC
9. 接触电阻: 10mΩ Max.
10. 绝缘电阻: 1000MΩ Min.
11. 耐压: 1000V AC FOR 1 MINUTE



TOL.: ±0.05

制图 DRAWN	变更内容 DESCRIPTION	日期 DATE	GENERAL TOLERANCE		制图 DRAWING	审核 CHECK	核准 APPROVAL	单位 UNITS
			X.±0.30	X":±5°				
			.X±0.25	X.X":±3°				
			.XX±0.20	X.XX":±1°				

P/N	PIN	DIM A	DIM B	DIM C
BX-XH2.54-2PLT-XM	2	2.50	9.90	5.90
BX-XH2.54-3PLT-XM	3	5.00	12.40	8.40
BX-XH2.54-4PLT-XM	4	7.50	14.90	10.90
BX-XH2.54-5PLT-XM	5	10.00	17.40	13.40
BX-XH2.54-6PLT-XM	6	12.50	19.90	15.90
BX-XH2.54-7PLT-XM	7	15.00	22.40	18.40
BX-XH2.54-8PLT-XM	8	17.50	24.90	20.90
BX-XH2.54-9PLT-XM	9	20.00	27.40	23.40
BX-XH2.54-10PLT-XM	10	22.50	29.90	25.90
BX-XH2.54-11PLT-XM	11	25.00	32.40	28.40
BX-XH2.54-12PLT-XM	12	27.50	34.90	30.90
BX-XH2.54-13PLT-XM	13	30.00	37.40	33.40
BX-XH2.54-14PLT-XM	14	32.50	39.90	35.90
BX-XH2.54-15PLT-XM	15	35.00	42.40	38.40
BX-XH2.54-16PLT-XM	16	37.50	44.90	40.90
BX-XH2.54-17PLT-XM	17	40.00	47.40	43.40
BX-XH2.54-18PLT-XM	18	42.50	49.90	45.90
BX-XH2.54-19PLT-XM	19	45.00	52.40	48.40
BX-XH2.54-20PLT-XM	20	47.50	54.90	50.90

料号 PART NO.	BX-XH2.54-NPLT-XM	版本 REV.	A
品名 TITLE	TJC3-SMT-A针座	页次 SHEET	1/1
客户料号 CUTM.NO.			
EMMA EVA JADE			
比例 SCALE	MM	1:1	

Bossie (博锡)