








PCB LAYOUT
TOL.: ± 0.05



说明:

- 1.产品表面清洁,无锈蚀、氧化、裂纹、缺芯、毛刺、及其它机械损伤;
- 2.塑胶材料:LCP UL94V-0,颜色:本色;
- 3.焊片:黄铜,镍底30u"Min.,镀锡50u"Min.;
- 4.接触针:黄铜,镍底30u"Min.,镀锡50u"Min.;
- 5.满足灼热丝温度850度.
- 6.工作温度-40~+85°C
- 7.额定电流:1A AC/DC
- 8.额定电压:50V AC/DC
- 9.接触阻抗:10mΩ Max.
- 10.绝缘阻抗:1000MΩ Min.
- 11.耐电压:1000V AC FOR 1 MINUTE

序号	名称	数量
1	基座	1
2	阳接触针	n
3	焊片	2

P/N	PIN	DIM A	DIM B	DIM C
ZX-ZH1.5-2PLT-XM	2	1.50	6.00	3.60
ZX-ZH1.5-3PLT-XM	3	3.00	7.50	5.10
ZX-ZH1.5-4PLT-XM	4	4.50	9.00	6.60
ZX-ZH1.5-5PLT-XM	5	6.00	10.50	8.10
ZX-ZH1.5-6PLT-XM	6	7.50	12.00	9.60
ZX-ZH1.5-7PLT-XM	7	9.00	13.50	11.10
ZX-ZH1.5-8PLT-XM	8	10.50	15.00	12.60
ZX-ZH1.5-9PLT-XM	9	12.00	16.50	14.10
ZX-ZH1.5-10PLT-XM	10	13.50	18.00	15.60
ZX-ZH1.5-11PLT-XM	11	14.00	19.50	17.10
ZX-ZH1.5-12PLT-XM	12	16.50	21.00	18.60
ZX-ZH1.5-13PLT-XM	13	18.00	22.50	20.10
ZX-ZH1.5-14PLT-XM	14	19.50	24.00	21.60
ZX-ZH1.5-15PLT-XM	15	21.00	25.50	23.10
ZX-ZH1.5-16PLT-XM	16	22.50	27.00	24.60
ZX-ZH1.5-17PLT-XM	17	24.00	28.50	26.10
ZX-ZH1.5-18PLT-XM	18	25.50	30.00	27.60
ZX-ZH1.5-19PLT-XM	19	27.00	31.50	29.10
ZX-ZH1.5-20PLT-XM	20	28.50	33.00	30.60

制图 DRAWN	变更内容 DESCRIPTION	日期 DATE	GENERAL TOLERANCE		制图 DRAWING	ROSE			料号 PART NO.	ZX-ZH1.5-NPLT-XM	版本 REV.	A
			.X±0.30	X.°±5°	审核 CHECK	LEO			品名 TITLE	ZH-SMT-nA插座	页次 SHEET	1/1
			.XX±0.25	X.X°±3°	核准 APPROVAL	JOHN			客户料号 CUTM.NO.			
			.XXX±0.20	X.XX°±1°								
					单位 UNITS	MM	比例 SCALE	1:1	 兆星精密电子（深圳）有限公司 ShenZhen ZhaoXing Precision electronics Co., Ltd.			