

A



B

C

D

E

F



技术要求:

- 1) 材质: 见附表;
- 2) 电镀: 见附表;
- 3) 塑件表面平整、光洁、无毛刺、气泡、烧焦、变形、浇口无拉伤、多料或缺料等不良现象;
- 4) 端子表面无氧化、电镀不良等现象。

温度范围: -25°C~85°C

额定电压: 250V AC/DC


额定电流: 1A

接触电阻: $\leq 0.02\Omega$

绝缘电阻: $\geq 100M\Omega$

耐压: 800V AC/minute

适用线路板 (PCB LAYOUT)



一般公差 (TOLERANCE)
 $X \pm 0.50$ $XX \pm 1.0$
 $X \pm 0.20$ $XXX \pm 0.5$
 ANGLES $\pm 1^\circ$

版次 (Ed) 0 变更摘要 (Change The Content) 新产品发行 (New Product Launch) 日期 (Date) 2020/09/09



深圳市韩下电子有限公司

针座

制图 (DR) 黄彬

校对 (CHKD) 张伟

审核 (APPD) 罗小春

比例 (SCALE) 1:1

单位 (UNITS) mm

张数 (SHEET) 1 OF 1

SIZE A4 REV A

CKT	DIM A	DIM B	DIM C
2	2.00	4.90	8.00
3	4.00	6.90	10.00
4	6.00	8.90	12.00
5	8.00	10.90	14.00
6	10.00	12.90	16.00
7	12.00	14.90	18.00
8	14.00	16.90	20.00
9	16.00	18.90	22.00
10	18.00	20.90	24.00
11	20.00	22.90	26.00
12	22.00	24.90	28.00
13	24.00	26.90	30.00
14	26.00	28.90	32.00
15	28.00	30.90	34.00
16	30.00	32.90	36.00
17	32.00	34.90	38.00
18	34.00	36.90	40.00
19	36.00	38.90	42.00
20	38.00	40.90	44.00