











PCB Layout




说明:

1. 产品表面清洁,无锈蚀、氧化、裂纹、缺芯、毛刺、及其它机械损伤;
2. 塑胶材料:LCP UL94V-0,颜色:本色;
3. 焊片:黄铜,镀底30u"Min.,镀锡50u"Min.;
4. 接触针:黄铜,镀底30u"Min.,镀锡50u"Min.;
5. 满足灼热丝温度850度.
6. 工作温度-40~+85°C
7. 额定电流:1A AC/DC
8. 额定电压:50V AC/DC
9. 接触电阻:20mΩ Max.
10. 绝缘电阻:100MΩ Min.
11. 耐压:500V AC FOR 1 MINUTE

P/N	PIN	DIM A	DIM B	DIM C
BX-GH1.25-2PWT-XM	2	1.25	3.85	5.75
BX-GH1.25-3PWT-XM	3	2.50	5.10	7.00
BX-GH1.25-4PWT-XM	4	3.75	6.35	8.25
BX-GH1.25-5PWT-XM	5	5.00	7.60	9.50
BX-GH1.25-6PWT-XM	6	6.25	8.85	10.75
BX-GH1.25-7PWT-XM	7	7.50	10.10	12.00
BX-GH1.25-8PWT-XM	8	8.75	11.35	13.25
BX-GH1.25-9PWT-XM	9	10.00	12.60	14.50
BX-GH1.25-10PWT-XM	10	11.25	13.85	15.75
BX-GH1.25-11PWT-XM	11	12.50	15.10	17.00
BX-GH1.25-12PWT-XM	12	13.75	16.35	18.25
BX-GH1.25-13PWT-XM	13	15.00	17.60	19.50
BX-GH1.25-14PWT-XM	14	16.25	18.85	20.75
BX-GH1.25-15PWT-XM	15	17.50	20.10	22.00
BX-GH1.25-16PWT-XM	16	18.75	21.35	23.25
BX-GH1.25-17PWT-XM	17	20.00	22.60	24.50
BX-GH1.25-18PWT-XM	18	21.25	23.85	25.75
BX-GH1.25-19PWT-XM	19	22.50	25.10	27.00
BX-GH1.25-20PWT-XM	20	23.75	26.35	28.25

制图 DRAWN	变更内容 DESCRIPTION	日期 DATE	GENERAL TOLERANCE		制图 DRAWING	EMMA			料号 PART NO.	BX-GH1.25-NPWT-XM		版本 REV.	A
			X.±0.30	X°.±5°	审核 CHECK	EVA			品名 TITLE	GH-SMT-AW插座		页次 SHEET	1/1
			.X±0.25	X.X°.±3°	核准 APPROVAL	JADE			客户料号 CUTM.NO.				
			.XX±0.20	X.XX°.±1°									
					单位 UNITS	MM	比例 SCALE	1:1	 Bossie (博锡)				



制图 DRAWN	变更内容 DESCRIPTION	日期 DATE	GENERAL TOLERANCE		制图 DRAWING	EMMA			料号 PART NO.	BX-GH1.25-NPWT-XM	版本 REV.	A
			X.±0.30	X°.±5°	审核 CHECK	EVA	品名 TITLE	GH-SMT-AW插座	页次 SHEET	1/1		
			.X±0.25	X.X°.±3°			客户料号 CUTM.NO.					
			.XX±0.20	X.XX°.±1°	核准 APPROVAL	JADE	Bossie (博锡)					
					单位 UNITS	MM	比例 SCALE	1:1				