











PCB Layout




W/COVER CONSTRUCTION

说明:

- 1.产品表面清洁,无锈蚀、氧化、裂纹、缺芯、毛刺、及其它机械损伤;
- 2.塑胶材料:LCP UL94V-0,颜色:本色;
- 3.焊片:黄铜,镀底30u"Min.,镀锡50u"Min.;
- 4.接触针:黄铜,镀底30u"Min.,镀锡50u"Min.;
- 5.满足灼热丝温度850度.
- 6.工作温度:-40~+85°C
- 7.额定电流:1A AC/DC
- 8.额定电压:50V AC/DC
- 9.接触阻抗:20mΩ Max.
- 10.绝缘阻抗:100MΩ Min.
- 11.耐电压:500V AC FOR 1 MINUTE

P/N	PIN	DIM A	DIM B	DIM C
BX-GH1.25-2PLT-XM	2	1.25	3.85	5.75
BX-GH1.25-3PLT-XM	3	2.50	5.10	7.00
BX-GH1.25-4PLT-XM	4	3.75	6.35	8.25
BX-GH1.25-5PLT-XM	5	5.00	7.60	9.50
BX-GH1.25-6PLT-XM	6	6.25	8.85	10.75
BX-GH1.25-7PLT-XM	7	7.50	10.10	12.00
BX-GH1.25-8PLT-XM	8	8.75	11.35	13.25
BX-GH1.25-9PLT-XM	9	10.00	12.60	14.50
BX-GH1.25-10PLT-XM	10	11.25	13.85	15.75
BX-GH1.25-11PLT-XM	11	12.50	15.10	17.00
BX-GH1.25-12PLT-XM	12	13.75	16.35	18.25
BX-GH1.25-13PLT-XM	13	15.00	17.60	19.50
BX-GH1.25-14PLT-XM	14	16.25	18.85	20.75
BX-GH1.25-15PLT-XM	15	17.50	20.10	22.00
BX-GH1.25-16PLT-XM	16	18.75	21.35	23.25
BX-GH1.25-17PLT-XM	17	20.00	22.60	24.50
BX-GH1.25-18PLT-XM	18	21.25	23.85	25.75
BX-GH1.25-19PLT-XM	19	22.50	25.10	27.00
BX-GH1.25-20PLT-XM	20	23.75	26.35	28.25

制图 DRAWN	变更内容 DESCRIPTION	日期 DATE	GENERAL TOLERANCE		制图 DRAWING	EMMA			料号 PART NO.	BX-GH1.25-NPLT-XM		版本 REV.	A
			X.±0.30	X°.±5°					品名 TITLE	GH-SMT-A插座		页次 SHEET	1/1
			.X±0.25	X.X°.±3°					客户料号 CUTM.NO.				
			.XX±0.20	X.XX°.±1°					核准 APPROVAL	JADE			
		单位 UNITS	MM	比例 SCALE	1:1								



制图 DRAWN	变更内容 DESCRIPTION	日期 DATE	GENERAL TOLERANCE		制图 DRAWING	EMMA			料号 PART NO.	BX-GH1.25-NPLT-XM	版本 REV.	A
			X.±0.30	X°.±5°					品名 TITLE	GH-SMT-A插座	页次 SHEET	1/1
			.X±0.25	X.X°.±3°					客户料号 CUTM.NO.			
			.XX±0.20	X.XX°.±1°					核准 APPROVAL	JADE		
					单位 UNITS	MM	比例 SCALE	1:1	 Bossie (博锡)			