











NO.	SPEC	Q'TY
1	HOUSING	1
2	TERMINAL	n
3	FITTING-NAIL	2
4	COVER	1



P/N	PIN	DIM A	DIM B	DIM C
ZX-MX1.25-2PLT-XM	2	1.25	7.25	3.05
ZX-MX1.25-3PLT-XM	3	2.50	8.50	4.30
ZX-MX1.25-4PLT-XM	4	3.75	9.75	5.55
ZX-MX1.25-5PLT-XM	5	5.00	11.00	6.80
ZX-MX1.25-6PLT-XM	6	6.25	12.25	8.05
ZX-MX1.25-7PLT-XM	7	7.50	13.50	9.30
ZX-MX1.25-8PLT-XM	8	8.75	14.75	10.55
ZX-MX1.25-9PLT-XM	9	10.00	16.00	11.80
ZX-MX1.25-10PLT-XM	10	11.25	17.25	13.05
ZX-MX1.25-11PLT-XM	11	12.50	18.50	14.30
ZX-MX1.25-12PLT-XM	12	13.75	19.75	15.55
ZX-MX1.25-13PLT-XM	13	15.00	21.00	16.80
ZX-MX1.25-14PLT-XM	14	16.25	22.25	18.05
ZX-MX1.25-15PLT-XM	15	17.50	23.50	19.30
ZX-MX1.25-16PLT-XM	16	18.75	24.75	20.55
ZX-MX1.25-17PLT-XM	17	20.00	26.00	21.80
ZX-MX1.25-18PLT-XM	18	21.25	27.25	23.05
ZX-MX1.25-19PLT-XM	19	22.50	28.50	24.30
ZX-MX1.25-20PLT-XM	20	23.75	29.75	25.55

说明:

- 产品表面清洁,无锈蚀、氧化、裂纹、缺芯、毛刺、及其它机械损伤;
- 塑胶材料:LCP UL94V-0,颜色:本色;
- 焊片:黄铜,镀底30u"Min.,镀锡50u"Min.;
- 接触针:黄铜,镀底30u"Min.,镀锡50u"Min.;
- 满足灼热丝温度850度.
- 工作温度-40~+85°C
- 额定电流:1A AC/DC
- 额定电压:125V AC/DC
- 接触阻抗:20mΩ Max.
- 绝缘阻抗:500MΩ Min.
- 耐电压:250V AC FOR 1 MINUTE

制图 DRAWN	变更内容 DESCRIPTION	日期 DATE	GENERAL TOLERANCE		制图 DRAWING
			.X±0.30	X.°±5°	审核 CHECK
			.XX±0.25	X.X°±3°	核准 APPROVAL
			.XXX±0.20	X.XX°±1°	单位 UNITS

ROSE
LEO
JOHN
MM
比例 SCALE
1:1

料号 PART NO.	ZX-MX1.25-NPLT-XM	版本 REV.	A
品名 TITLE	1.25-NP立贴接口加盖 封装,壳锡,LCP	页次 SHEET	1/1
客户料号 CUSTOMER NO.			
兆星精密电子(深圳)有限公司 ShenZhen ZhaoXing Precision electronics Co., Ltd.			