







PCB LAYOUT
TOL.: ± 0.05




序号	名称	数量
1	基座	1
2	接触针	n
3	焊片	2

P/N	PIN	DIM A	DIM B	DIM C
BX-ZH1.5-2PWT-XM	2	1.50	6.00	3.60
BX-ZH1.5-3PWT-XM	3	3.00	7.50	5.10
BX-ZH1.5-4PWT-XM	4	4.50	9.00	6.60
BX-ZH1.5-5PWT-XM	5	6.00	10.50	8.10
BX-ZH1.5-6PWT-XM	6	7.50	12.00	9.60
BX-ZH1.5-7PWT-XM	7	9.00	13.50	11.10
BX-ZH1.5-8PWT-XM	8	10.50	15.00	12.60
BX-ZH1.5-9PWT-XM	9	12.00	16.50	14.10
BX-ZH1.5-10PWT-XM	10	13.50	18.00	15.60
BX-ZH1.5-11PWT-XM	11	14.00	19.50	17.10
BX-ZH1.5-12PWT-XM	12	16.50	21.00	18.60
BX-ZH1.5-13PWT-XM	13	18.00	22.50	20.10
BX-ZH1.5-14PWT-XM	14	19.50	24.00	21.60
BX-ZH1.5-15PWT-XM	15	21.00	25.50	23.10
BX-ZH1.5-16PWT-XM	16	22.50	27.00	24.60
BX-ZH1.5-17PWT-XM	17	24.00	28.50	26.10
BX-ZH1.5-18PWT-XM	18	25.50	30.00	27.60
BX-ZH1.5-19PWT-XM	19	27.00	31.50	29.10
BX-ZH1.5-20PWT-XM	20	28.50	33.00	30.60



说明:

- 1.产品表面清洁,无锈蚀、氧化、裂纹、缺芯、毛刺、及其它机械损伤;
- 2.塑胶材料:LCP UL94V-0,颜色:本色;
- 3.焊片:黄铜,镍底30u"Min.,镀锡50u"Min.;
- 4.接触针:黄铜,镍底30u"Min.,镀锡50u"Min.;
- 5.满足灼热丝温度850度.
- 6.工作温度-40~+85°C
- 7.额定电流:1A AC/DC
- 8.额定电压:50V AC/DC
- 9.接触阻抗:10mΩ Max.
- 10.绝缘阻抗:1000MΩ Min.
- 11.耐电压:1000V AC FOR 1 MINUTE

制图 DRAWN	变更内容 DESCRIPTION	日期 DATE	GENERAL TOLERANCE		制图 DRAWING	EMMA			料号 PART NO.	BX-ZH1.5-NPWT-XM		版本 REV.	A
			X.±0.30	X°.±5°	审核 CHECK	EVA			品名 TITLE	ZH-SMT-AW针座		页次 SHEET	1/1
			.X±0.25	X.X°.±3°	核准 APPROVAL	JADE			客户料号 CUTM.NO.				
			.XX±0.20	X.XX°.±1°	单位 UNITS	MM	比例 SCALE	1:1	 Bossie (博锡)				