


1. FIGURE AND DIMENSIONS(图示及尺寸)



2. CIRCUIT DIAGRAM(接线图)

A端	线材	B端	备注
1	白色	镀锡5mm	
2	白色	镀锡5mm	
3	白色	镀锡5mm	
4	白色	镀锡5mm	
5	白色	镀锡5mm	
6	白色	镀锡5mm	
7	白色	镀锡5mm	
8	白色	镀锡5mm	
9	白色	镀锡5mm	
10	白色	镀锡5mm	
11	白色	镀锡5mm	
12	白色	镀锡5mm	
13	白色	镀锡5mm	
14	白色	镀锡5mm	
15	白色	镀锡5mm	
16	白色	镀锡5mm	

4. Final examination(成品检查)

- 1) 100%外形尺寸:所有尺寸与图示一致。
- 2) 外观:a) 电线圆实平滑,颜色均匀,外被表面无破损、划伤、脏污、变形等缺陷;
- 3) 结构:线材和各插头五金以及各接触件应牢固无松动,标志清晰,正确无误;
- 4) 导通性能:100%测试,DC00V,绝缘≥20MΩ,导通电阻<1Ω,无断路或触不良现象,测试时应加摇摆测试。

5. MATERIAL(材料)

序列号	名称	规格	数量	备注
1	元器件Components	X3025HM-2x08-N2 (胶壳)	1PCS	
2	元器件Components	X3025T-PSN (端子)	16PCS	
3	线缆Cable	UL1007/22AWG. 白色	16PCS	裁线长度: 150mm

				XKLB 星城 Connection		Item details		RVE.	
								A0	
						UNIT			
						SCALE		Free	
RVE.		DESCRIPTION		DATE		PAGE		1 OF 1	
DESIGNED				DATE					
CHECKED				DATE					
APPROVED				DATE					
						DRAWING NO.			
						X3025T-2x08-PSN-A22W16-L150-X3025T-T5			