


1. FIGURE AND DIMENSIONS(图示及尺寸)



A端	线材	B端	备注
1	黑色	镀锡5mm	
2	黑色	镀锡5mm	
3	黑色	镀锡5mm	
4	黑色	镀锡5mm	
5	黑色	镀锡5mm	
6	黑色	镀锡5mm	
7	黑色	镀锡5mm	
8	黑色	镀锡5mm	
9	黑色	镀锡5mm	
10	黑色	镀锡5mm	
11	黑色	镀锡5mm	
12	黑色	镀锡5mm	

4. Final examination(成品检查)

- 1) 100%外形尺寸: 所有尺寸与图示一致。
- 2) 外观:a) 电线圆实平滑, 颜色均匀, 外被表面无破损、划伤、脏污、变形等缺陷;
- 3) 结构: 线材和各插头五金以及各接触件应牢固无松动, 标志清晰, 正确无误;
- 4) 导通性能: 100%测试, DC00V, 绝缘≥20MΩ, 导通电阻<1Ω, 无断路或触不良现象, 测试时应加摇摆测试。

5. MATERIAL(材料)

序列号	名称	规格	数量	备注
1	元器件Components	X3025H-2x06-N0 (胶壳)	1PCS	
2	元器件Components	X3025T-2x06-PSN(端子)	12PCS	
3	线缆Cable	UL1007/22AWG. 黑色	12PCS	裁线长度: 500mm

					Item details		RVE.
							A0
					UNIT		 
RVE.	DESCRIPTION			DATE	SCALE	Free	
DESIGNED		DATE			PAGE	1 OF 1	
CHECKED		DATE			DRAWING NO.		
APPROVED		DATE			X3025T-2x06-PSN-A22B12-L500-X3025T-T5		