


1. FIGURE AND DIMENSIONS(图示及尺寸)



2. CIRCUIT DIAGRAM(接线图)

A端	线材	B端	备注
1	白色	20	
2	白色	19	
3	白色	18	
4	白色	17	
5	白色	16	
6	白色	15	
7	白色	14	
8	白色	13	
....			
16	白色	5	
17	白色	4	
18	白色	3	
19	白色	2	
20	白色	1	

4. Final examination(成品检查)

- 1) 100%外形尺寸: 所有尺寸与图示一致.
- 2) 外观:a) 电线圆实平滑, 颜色均匀, 外被表面无破损、划伤、脏污、变形等缺陷;
- 3) 结构: 线材和各插头五金以及各接触件应牢固无松动, 标志清晰, 正确无误;
- 4) 导通性能: 100%测试, DC00V, 绝缘≥20MΩ, 导通电阻<1Ω, 无断路或触不良现象, 测试时应加摇摆测试。

5. MATERIAL(材料)

序号号	名称	规格	数量	备注
1	元器件Components	X3025HM-2x10-N2 (胶壳)	2PCS	
2	元器件Components	X3025T-PSN (端子)	40PCS	
3	线缆Cable	UL1007/22AWG. 白色	20PCS	裁线长度: 150mm

						Item details		RVE.	
								A0	
						UNIT			
RVE.	DESCRIPTION			DATE		SCALE	Free		
DESIGNED		DATE			PAGE	1 OF 1			
CHECKED		DATE		DRAWING NO.					
APPROVED		DATE		X3025T-2x10-PSN-A22W20-L150-X3025T-F					