


1. FIGURE AND DIMENSIONS(图示及尺寸)



2. CIRCUIT DIAGRAM(接线图)

A端	线材	B端	备注
1	白色	镀锡5mm	
2	白色	镀锡5mm	
3	白色	镀锡5mm	
4	白色	镀锡5mm	
5	白色	镀锡5mm	
6	白色	镀锡5mm	
7	白色	镀锡5mm	
8	白色	镀锡5mm	
....			
16	白色	镀锡5mm	
17	白色	镀锡5mm	
18	白色	镀锡5mm	
19	白色	镀锡5mm	
20	白色	镀锡5mm	

4. Final examination(成品检查)

- 1) 100%外形尺寸: 所有尺寸与图示一致。
- 2) 外观: a) 电线圆实平滑, 颜色均匀, 外被表面无破损、划伤、脏污、变形等缺陷;
- 3) 结构: 线材和各插头五金以及各接触件应牢固无松动, 标志清晰, 正确无误;
- 4) 导通性能: 100%测试, DC00V, 绝缘≥20MΩ, 导通电阻<1Ω, 无断路或触不良现象, 测试时应加摇摆测试。

5. MATERIAL(材料)

序列号	名称	规格	数量	备注
1	元器件Components	X3025HM-2x10-N2 (胶壳)	1PCS	
2	元器件Components	X3025T-PSN (端子)	20PCS	
3	线缆Cable	UL1007/22AWG. 白色	20PCS	裁线长度: 150mm

				XKLB 星城 Connection		Item details		RVE.	
								A0	
						UNIT			
						SCALE		Free	
RVE.		DESCRIPTION		DATE		PAGE		1 OF 1	
DESIGNED				DATE					
CHECKED				DATE					
APPROVED				DATE					
						DRAWING NO.			
						X3025T-2x10-PSN-A22W20-L150-X3025T-T5			