



RoHS		2	3	4	5	6	7	8	9																																																																
							<table border="1"><thead><tr><th>序号</th><th>品名</th><th>材质</th></tr></thead><tbody><tr><td>①</td><td>2.50 M型立式WTB胶芯</td><td>LCP UL94V-0 本色</td></tr><tr><td>②</td><td>2.50 M型立式WTB端子</td><td>黄铜/表面镀锡 镀金</td></tr><tr><td>③</td><td>2.50 M型立式WTB焊片</td><td>黄铜/表面镀锡</td></tr><tr><td>④</td><td>2.50 M型立式WTB吸盖</td><td>LCP UL94V-0 本色</td></tr></tbody></table>			序号	品名	材质	①	2.50 M型立式WTB胶芯	LCP UL94V-0 本色	②	2.50 M型立式WTB端子	黄铜/表面镀锡 镀金	③	2.50 M型立式WTB焊片	黄铜/表面镀锡	④	2.50 M型立式WTB吸盖	LCP UL94V-0 本色																																																	
序号	品名	材质																																																																							
①	2.50 M型立式WTB胶芯	LCP UL94V-0 本色																																																																							
②	2.50 M型立式WTB端子	黄铜/表面镀锡 镀金																																																																							
③	2.50 M型立式WTB焊片	黄铜/表面镀锡																																																																							
④	2.50 M型立式WTB吸盖	LCP UL94V-0 本色																																																																							
		技术指标: - 塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象. - 工作温度: -25° C~85° C. - 适用线规: AWG#28~#22. - 额定电压: 250V DC/AC(rms). - 额定电流: 3.0A. - 接触电阻: ≤20mΩ. - 耐压值: 1000V AC/minute. - 绝缘电阻: ≥1000MΩ. - 产品料号:					<table border="1"><thead><tr><th>CKT</th><th>DIM A</th><th>DIM B</th><th>DIM C</th></tr></thead><tbody><tr><td>2</td><td>2.50</td><td>7.50</td><td>10.00</td></tr><tr><td>3</td><td>5.00</td><td>10.00</td><td>12.50</td></tr><tr><td>4</td><td>7.50</td><td>12.50</td><td>15.00</td></tr><tr><td>5</td><td>10.00</td><td>15.00</td><td>17.50</td></tr><tr><td>6</td><td>12.50</td><td>17.50</td><td>20.00</td></tr><tr><td>7</td><td>15.00</td><td>20.00</td><td>22.50</td></tr><tr><td>8</td><td>17.50</td><td>22.50</td><td>25.00</td></tr><tr><td>9</td><td>20.00</td><td>25.00</td><td>27.50</td></tr><tr><td>10</td><td>22.50</td><td>27.50</td><td>30.00</td></tr><tr><td>11</td><td>25.00</td><td>30.00</td><td>32.50</td></tr><tr><td>12</td><td>27.50</td><td>32.50</td><td>35.00</td></tr><tr><td>13</td><td>30.00</td><td>35.00</td><td>37.50</td></tr><tr><td>14</td><td>32.50</td><td>37.50</td><td>40.00</td></tr><tr><td>15</td><td>35.00</td><td>40.00</td><td>42.50</td></tr><tr><td>16</td><td>37.50</td><td>42.50</td><td>45.00</td></tr></tbody></table>			CKT	DIM A	DIM B	DIM C	2	2.50	7.50	10.00	3	5.00	10.00	12.50	4	7.50	12.50	15.00	5	10.00	15.00	17.50	6	12.50	17.50	20.00	7	15.00	20.00	22.50	8	17.50	22.50	25.00	9	20.00	25.00	27.50	10	22.50	27.50	30.00	11	25.00	30.00	32.50	12	27.50	32.50	35.00	13	30.00	35.00	37.50	14	32.50	37.50	40.00	15	35.00	40.00	42.50	16	37.50	42.50	45.00
CKT	DIM A	DIM B	DIM C																																																																						
2	2.50	7.50	10.00																																																																						
3	5.00	10.00	12.50																																																																						
4	7.50	12.50	15.00																																																																						
5	10.00	15.00	17.50																																																																						
6	12.50	17.50	20.00																																																																						
7	15.00	20.00	22.50																																																																						
8	17.50	22.50	25.00																																																																						
9	20.00	25.00	27.50																																																																						
10	22.50	27.50	30.00																																																																						
11	25.00	30.00	32.50																																																																						
12	27.50	32.50	35.00																																																																						
13	30.00	35.00	37.50																																																																						
14	32.50	37.50	40.00																																																																						
15	35.00	40.00	42.50																																																																						
16	37.50	42.50	45.00																																																																						
		<table border="1"><thead><tr><th colspan="2">OPERATION</th><th rowspan="2">DRAW</th><th rowspan="2">SCALE</th><th rowspan="2">FIT</th><th colspan="2" rowspan="2">深圳市连盛精密连接器有限公司</th></tr><tr><th></th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td>X.X</td><td>±0.30</td><td rowspan="3">CHECK</td><td>UNIT</td><td>mm</td><td rowspan="3">PART NO.</td><td rowspan="3">1130400130</td></tr><tr><td></td><td>X.XX</td><td>±0.20</td><td>SIZE</td><td>A4</td></tr><tr><td></td><td>X.XXX</td><td>±0.10</td><td>SHEET</td><td>1/1</td></tr><tr><td>REV</td><td>DATE</td><td>MODIFICATION DESCRIPTION</td><td>CHANGE</td><td>APPROVE</td><td>PROJ.</td><td>TITLE:</td><td>XH-NAWV</td></tr></tbody></table>					OPERATION		DRAW	SCALE	FIT	深圳市连盛精密连接器有限公司					X.X	±0.30	CHECK	UNIT	mm	PART NO.	1130400130		X.XX	±0.20	SIZE	A4		X.XXX	±0.10	SHEET	1/1	REV	DATE	MODIFICATION DESCRIPTION	CHANGE	APPROVE	PROJ.	TITLE:	XH-NAWV																																
OPERATION		DRAW	SCALE	FIT	深圳市连盛精密连接器有限公司																																																																				
	X.X	±0.30	CHECK	UNIT	mm	PART NO.	1130400130																																																																		
	X.XX	±0.20		SIZE	A4																																																																				
	X.XXX	±0.10		SHEET	1/1																																																																				
REV	DATE	MODIFICATION DESCRIPTION	CHANGE	APPROVE	PROJ.	TITLE:	XH-NAWV																																																																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9																																																																	

RoHS		2	3	4	5	6	7	8	9																																																																
								<table><tr><th>序号</th><th>品名</th><th>材质</th></tr><tr><td>①</td><td>2.50 M型立式WTB胶芯</td><td>LCP UL94V-0 本色</td></tr><tr><td>②</td><td>2.50 M型立式WTB端子</td><td>黄铜/表面镀锡 镀金</td></tr><tr><td>③</td><td>2.50 M型立式WTB焊片</td><td>黄铜/表面镀锡</td></tr><tr><td>④</td><td>2.50 M型立式WTB吸盖</td><td>LCP UL94V-0 本色</td></tr></table>		序号	品名	材质	①	2.50 M型立式WTB胶芯	LCP UL94V-0 本色	②	2.50 M型立式WTB端子	黄铜/表面镀锡 镀金	③	2.50 M型立式WTB焊片	黄铜/表面镀锡	④	2.50 M型立式WTB吸盖	LCP UL94V-0 本色																																																	
序号	品名	材质																																																																							
①	2.50 M型立式WTB胶芯	LCP UL94V-0 本色																																																																							
②	2.50 M型立式WTB端子	黄铜/表面镀锡 镀金																																																																							
③	2.50 M型立式WTB焊片	黄铜/表面镀锡																																																																							
④	2.50 M型立式WTB吸盖	LCP UL94V-0 本色																																																																							
		技术指标: - 塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象. - 工作温度: -25° C~85° C. - 适用线规: AWG#28~#22. - 额定电压: 250V DC/AC(rms). - 额定电流: 3.0A. - 接触电阻: ≤20mΩ. - 耐压值: 1000V AC/minute. - 绝缘电阻: ≥1000MΩ. - 产品料号:						<table><tr><th>CKT</th><th>DIM A</th><th>DIM B</th><th>DIM C</th></tr><tr><td>2</td><td>2.50</td><td>7.50</td><td>10.00</td></tr><tr><td>3</td><td>5.00</td><td>10.00</td><td>12.50</td></tr><tr><td>4</td><td>7.50</td><td>12.50</td><td>15.00</td></tr><tr><td>5</td><td>10.00</td><td>15.00</td><td>17.50</td></tr><tr><td>6</td><td>12.50</td><td>17.50</td><td>20.00</td></tr><tr><td>7</td><td>15.00</td><td>20.00</td><td>22.50</td></tr><tr><td>8</td><td>17.50</td><td>22.50</td><td>25.00</td></tr><tr><td>9</td><td>20.00</td><td>25.00</td><td>27.50</td></tr><tr><td>10</td><td>22.50</td><td>27.50</td><td>30.00</td></tr><tr><td>11</td><td>25.00</td><td>30.00</td><td>32.50</td></tr><tr><td>12</td><td>27.50</td><td>32.50</td><td>35.00</td></tr><tr><td>13</td><td>30.00</td><td>35.00</td><td>37.50</td></tr><tr><td>14</td><td>32.50</td><td>37.50</td><td>40.00</td></tr><tr><td>15</td><td>35.00</td><td>40.00</td><td>42.50</td></tr><tr><td>16</td><td>37.50</td><td>42.50</td><td>45.00</td></tr></table>		CKT	DIM A	DIM B	DIM C	2	2.50	7.50	10.00	3	5.00	10.00	12.50	4	7.50	12.50	15.00	5	10.00	15.00	17.50	6	12.50	17.50	20.00	7	15.00	20.00	22.50	8	17.50	22.50	25.00	9	20.00	25.00	27.50	10	22.50	27.50	30.00	11	25.00	30.00	32.50	12	27.50	32.50	35.00	13	30.00	35.00	37.50	14	32.50	37.50	40.00	15	35.00	40.00	42.50	16	37.50	42.50	45.00
CKT	DIM A	DIM B	DIM C																																																																						
2	2.50	7.50	10.00																																																																						
3	5.00	10.00	12.50																																																																						
4	7.50	12.50	15.00																																																																						
5	10.00	15.00	17.50																																																																						
6	12.50	17.50	20.00																																																																						
7	15.00	20.00	22.50																																																																						
8	17.50	22.50	25.00																																																																						
9	20.00	25.00	27.50																																																																						
10	22.50	27.50	30.00																																																																						
11	25.00	30.00	32.50																																																																						
12	27.50	32.50	35.00																																																																						
13	30.00	35.00	37.50																																																																						
14	32.50	37.50	40.00																																																																						
15	35.00	40.00	42.50																																																																						
16	37.50	42.50	45.00																																																																						
		<table><tr><th colspan="2">OPERATION</th><th rowspan="2">DRAW</th><th rowspan="2">SCALE</th><th rowspan="2">FIT</th><th colspan="2" rowspan="2">深圳市连盛精密连接器有限公司</th></tr><tr><th></th><th></th></tr><tr><td></td><td>X.X</td><td>±0.30</td><td rowspan="3">CHECK</td><td>UNIT</td><td>mm</td><td rowspan="3">PART NO.</td><td rowspan="3">1130400130</td></tr><tr><td></td><td>X.XX</td><td>±0.20</td><td>SIZE</td><td>A4</td></tr><tr><td></td><td>X.XXX</td><td>±0.10</td><td>SHEET</td><td>1/1</td></tr><tr><td>REV</td><td>DATE</td><td>MODIFICATION DESCRIPTION</td><td>CHANGE</td><td>APPROVE</td><td>PROJ.</td><td>TITLE:</td><td>XH-NAWV</td></tr></table>						OPERATION		DRAW	SCALE	FIT	深圳市连盛精密连接器有限公司					X.X	±0.30	CHECK	UNIT	mm	PART NO.	1130400130		X.XX	±0.20	SIZE	A4		X.XXX	±0.10	SHEET	1/1	REV	DATE	MODIFICATION DESCRIPTION	CHANGE	APPROVE	PROJ.	TITLE:	XH-NAWV																															
OPERATION		DRAW	SCALE	FIT	深圳市连盛精密连接器有限公司																																																																				
	X.X	±0.30	CHECK	UNIT	mm	PART NO.	1130400130																																																																		
	X.XX	±0.20		SIZE	A4																																																																				
	X.XXX	±0.10		SHEET	1/1																																																																				
REV	DATE	MODIFICATION DESCRIPTION	CHANGE	APPROVE	PROJ.	TITLE:	XH-NAWV																																																																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9																																																																	