

REV.	DESCRIPTION.	ECN NO.	DWG.	CKD.	APPD.	DATE.
A	NEW		严 亮	杜 江	李永锋	2021-1-15

规格说明:Specifications:

电气特性:Electrical:

1. 额定电流: Current Rating
1.5A/contact terminal
2. 额定电压: Voltage Rating
30V DC
3. 接触阻抗: Contact Resistance
30 milliohms MAX
4. 耐压: Dielectric Withstanding Voltage:
500 V AC AT Sea Level
5. 绝缘阻抗: Insulation Resistance:
1000MEGA ohms MIN

物理性能:Mechanical:


1. 插拔力: Connector Mate and Unmate Force
Mate force:3.57kgf(MAX)
Unmate force:1.02kgf(MIN)
2. 端子保持力: Terminal Retention
1.2kgf(MIN)

原材料:Material:

1. 塑胶:Housing:
Hing Temperature Tnermaplastics,
UL 94V-0 PBT White/Black
2. 端子>Contact:Copper Alloy C2680
3. 外壳:Shell: Copper Alloy C2680/SPCC

电镀:Finish:


1. 端子:Contact: Plated Gold in Mating Area;
Tin On Solder Tails
2. 外壳:Shell:
Nickel Plating

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		东莞市辉焕精密有限公司				
UNIT (MM)		ORIGINAL DATA 2021-1-15		TITLE		
X. ±0.55		DWG. 严亮		USB AF 90度弯脚后盖 PBT黑胶直边		
X.X ±0.35						
X.XX ±0.25						
X.XXX ±0.15						
ANGEL ±2°		CKD. 杜江		PART NO. USB-DIP-003	SCALE 1:1	SIZE A4
		APPD. 李永锋		DWG NO. USB-DIP-003	SHEET 1/2	REV. A





RoHS

REV.	DESCRIPTION.	ECN NO.	DWG.	CKD.	APPD.	DATE.
A	NEW		钟 林	陈晓军	黄河勇	2022-04-15

- 一、
- 1) 将成品一一放入吸塑盒内,依同一方向放入;
 - 2) 包装时, 如图所示方向放入;
 - 3) 一个吸塑盒内放 10PCS X 10行=100pcs成品.



- 二、
- 1) 每盒+上盖,每5盒一捆, 500PCS/捆用PE膜缠绕, 共2捆, 每10盒一捆, 1,000PCS/捆, 用PE膜缠绕共4捆.
 - 2) 缠绕PE膜可依照客户要求, 缠绕“十”字型、“=”字型、“井”字型.
 - 2) 每捆依照客户要求贴物料标签.



- 三、
- 1) 一个纸箱可放置1000pcs/捆*4捆+500pcs/捆*2捆, 共5000PCS成品;
 - 2) 装箱, 封箱.
 - 3) 若有未装满之零数箱, 必须用泡棉塞满;
 - 4) 针对于包装方式若某些客户有特殊要求, 按客户要求包装, 但是务必提前知会各个部门.

- 四、
- 1) 标签依照客户要求张贴在纸箱的左上方或者右上方

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		东莞市辉焕精密有限公司				
UNIT (MM) X. ±0.55 X.X ±0.35 X.XX ±0.25 X.XXX ±0.15 ANGEL ±2'	ORIGINAL DATA 2022-04-15		TITLE USB AF 90度弯脚有后盖			
	DWG. 钟 林					
	CKD. 陈晓军		PART NO. USB-DIP-003		SCALE 1:1	SIZE A4
	APPD. 黄河勇		DWG NO. USB-DIP-003		SHEET 2/2	REV. A
						