










P.C.B LAYOUT



Main technical performance	
Rated electrical load	DC 24V 3A
Temperature	-30℃~+70℃
Insulation resistance	≥100MΩ
Contact Resistance	≤0.3Ω
Pressure resistance	AC500V(50Hz)/min
Insertion force	3-20N
service life	5000cycles

PIN	P/N
$\varnothing 1.3$	$DC-050-13C$
$\varnothing 2.0$	$DC-050-20C$
$\varnothing 2.5$	$DC-050-25C$

6	圆针	1	黄铜棒	亮锡
5	平片	1	H62黄铜带(Y)T=0.35	亮锡
4	弯片	1	H62黄铜带(Y)T=0.3	亮锡
3	簧片	1	磷铜带T=0.25	亮锡
2	后盖	1	PA9T	黑色
1	基座	1	PA9T	黑色
序号	名称	数量	材料	备注

TOLERANCE		 深圳聚兴泰电子科技有限公司 Shenzhen Juxingtai Electronic Technology Co., Ltd.		
X.:±0.20	X':±1"	PART NO. DC-050-NC	TITLE: DC SOCKET	
X.X:±0.10	X.X':±0.5"			
X.XX:±0.05				
UNITS	mm	DESIGN: Ethan	MANUFACTURE DWG	
MATERILA	— — —	CHED: Olvia		
FINISH	— — —	APPD: Ava		
			SCALE N:A	SHEET 1/1