





RoHS



REV.	DESCRIPTION.	ECN NO.	DWG.	CKD.	APPD.	DATE.
A	NEW		钟 林	陈晓军	黄河勇	2022-4-15

电气特性:Electrical:

1. 额定电流: Current Rating
1.5A/contact terminal
2. 额定电压: Voltage Rating
30V DC
3. 接触阻抗: Contact Resistance
30 milliohms MAX
4. 耐电压: Dielectric Withstanding Voltage:
500 V AC AT Sea Level
5. 绝缘阻抗: Insulation Resistance:
1000MEGA ohms MIN

物理性能:Mechanical:


1. 插拔力: Connector Mate and Unmate Force
Mate force:3.57kgf(MAX)
Unmate force:1.02kgf(MIN)
2. 端子保持力: Terminal Retention
1.2kgf(MIN)

原材料:Material:

1. 塑胶:Housing:
Hing Temperature Tnermaplastics,
UL 94V-0 LCP Beige
2. 端子>Contact:Copper Alloy C2680
3. 外壳:Shell: Copper Alloy C2680/SPCC


电镀:Finish:

1. 端子:Contact: Plated Gold in Mating Area;
Tin On Solder Talls
2. 外壳:Shell:
Nickel Plating

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		东莞市辉焕精密有限公司			
UNIT (MM)		ORIGINAL DATA		TITLE	
X. ±0.55		2022-4-15		USB A/F 直角卷边无柱加长13.7	
X.X ±0.35		DWG.			
X.XX ±0.25		钟林			
X.XXX ±0.15		CKD.		PART NO.	SCALE
ANGEL ±2°		陈晓军		USB-SMT-001	1:1
3RD.ANGLE'S		APPD.		DWG NO.	SHEET
		黄河勇		USB-SMT-001	1/2
					REV. A

RoHS

REV.	DESCRIPTION.	ECN NO.	DWG.	CKD.	APPD.	DATE.
A	NEW		钟 林	陈晓军	黄河勇	2022-04-15



- 备注:
- 把检验好的产品一一放入卷盘内, 方向需一致. 将装好产品的载带进行包装, 机 . 每盘数量共400PCS /卷. 每卷中间需贴上产品标签1PCS. (如图所示).
 - 将装好产品之卷盘平放入纸箱内, 叠加方向须一致, 共12卷/箱. 用封箱胶纸封好纸箱 (共4800Pcs/箱), 并在外箱侧面右上角贴上外箱标签1PC. (如图所示)
 - 如出现尾数或有未装满之零数量, 须在卷盘及外箱上以标签明示.
 - 在搬运及运输中, 轻拿轻放, 不可有重压现象.
 - 盖带的剥离力要求: 20-150gf.

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		东莞市辉焕精密有限公司			
UNIT	(MM)	ORIGINAL DATA		TITLE	
		2022-04-15			
3RD.ANGLE'S		DWG.	USB 2.0 AF 直脚无柱加长系列包装图		
		钟 林			
		CKD.	PART NO.	SCALE	SIZE
		陈晓军	USB-SMT-001	1:1	A4
		APPD.	DWG NO.	SHEET	REV.
		黄河勇	USB-SMT-001	2/2	A