

RoHS


| 序号 | 品名             | 材质             |
|----|----------------|----------------|
| ①  | 2.50 M型卧式WTB胶芯 | LCP UL94V-0 本色 |
| ②  | 2.50 M型卧式WTB端子 | 铜合金/表面镀锡       |
| ③  | 2.50 M型卧式WTB焊片 | 铜合金/表面镀锡       |

技术指标:

- 塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象.
- 工作温度:  $-25^{\circ}\text{C}\sim 85^{\circ}\text{C}$ .
- 适用线规: AWG#28~#22.
- 额定电压: 250V DC/AC(rms).
- 额定电流: 3.0A.
- 接触电阻:  $\leq 20\text{m}\Omega$ .
- 耐压值: 1000V AC/minute.
- 绝缘电阻:  $\geq 1000\text{M}\Omega$ .
- 产品料号:

| CKT | DIM A | DIM B | DIM C |
|-----|-------|-------|-------|
| 2   | 2.50  | 7.50  | 10.00 |
| 3   | 5.00  | 10.00 | 12.50 |
| 4   | 7.50  | 12.50 | 15.00 |
| 5   | 10.00 | 15.00 | 17.50 |
| 6   | 12.50 | 17.50 | 20.00 |
| 7   | 15.00 | 20.00 | 22.50 |
| 8   | 17.50 | 22.50 | 25.00 |
| 9   | 20.00 | 25.00 | 27.50 |
| 10  | 22.50 | 27.50 | 30.00 |
| 11  | 25.00 | 30.00 | 32.50 |
| 12  | 27.50 | 32.50 | 35.00 |
| 13  | 30.00 | 35.00 | 37.50 |
| 14  | 32.50 | 37.50 | 40.00 |
| 15  | 35.00 | 40.00 | 42.50 |
| 16  | 37.50 | 42.50 | 45.00 |

2P 结构



OPERATION

DRAW

SCALE

FIT

深圳市连盛精密连接器有限公司

X.X ±0.30

UNIT

mm

X.XX ±0.20

CHECK

SIZE

A4

PART NO.

1130400134

X.XXX ±0.10

APPROVE

SHEET

1/1

TITLE:

XH-AWR

Angle ±3°

DIM TOL

PROJ.

◆