







P.C.B LAYOUT

REV.	DESCRIPTION.	ECN NO.	DWG.	CKD.	APPD.	DATE.
A	NEW		严亮	杜江	李永锋	2021-1-15

规格说明: Specifications:

电气特性:Electrical:

1. 额定电流: Current Rating
1.5A/contact terminal
2. 额定电压: Voltage Rating
30V DC
3. 接触阻抗: Contact Resistance
30 milliohms MAX

500 V AC AT Sea Level

5. 绝缘阻抗:Insulation Resistance:
1000MEGA ohms MIN

物理性能:Mechanical:

Mate force:3.57kgf (MAX)

Unmate force:1.02kgf (MIN)

2. 端子保持力: Terminal Retention
1.2kgf (MIN)

原材料:Material:

1. 塑胶:Housing:

UL 94V-0 LCP beige/Black

2. 端子:Contact:Copper Alloy C2680
3. 外壳:Shell: Copper Alloy C2680/SPCC

电镀:Finish:


Tin On Solder Tails

2. 外壳:Shell:
Nickel Plating

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		东莞市辉焕精密有限公司				
UNIT (MM)		ORIGINAL DATA	TITLE USB A/F 全贴1.0柱卷边黑胶			
X. ±0.55 X.X ±0.35 X.XX ±0.25 X.XXX ±0.15 ANGEL ±2°		2021-1-15				
3RD.ANGLE'S 		DWG.	严亮			
		CKD.				
		杜江		PART NO.	SCALE	SIZE
		APPD.		DWG NO.	SHEET	REV.
李永锋		USB-SMT-207	1/2	A		

RoHS

REV.	DESCRIPTION.	ECN NO.	DWG.	CKD.	APPD.	DATE.
A	NEW		钟 林	陈晓军	黄河勇	2022-04-15



- 备注:
- 把检验好的产品一一放入卷盘内, 方向需一致. 将装好产品的载带进行包装, 机 . 每盘数量共400PCS /卷. 每卷中间需贴上产品标签1PCS. (如图所示).
 - 将装好产品之卷盘平放入纸箱内, 叠加方向须一致, 共10卷/箱. 用封箱胶纸封好纸箱 (共4000Pcs/箱), 并在外箱侧面右上角贴上外箱标签1PC. (如图所示)
 - 如出现尾数或有未装满之零数量, 须在卷盘及外箱上以标签明示.
 - 在搬运及运输中, 轻拿轻放, 不可有重压现象.
 - 盖带的剥离力要求: 20-150gf.

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		东莞市辉焕精密有限公司				
UNIT	(MM)	ORIGINAL DATA 2022-04-15		TITLE USB 2.0 AF 全贴系列包装图		
X.	±0.55	DWG.	钟 林			
X.X	±0.35	CKD.				陈晓军
X.XX	±0.25	APPD.	黄河勇	PART NO. USB-SMT-全贴系列	SCALE 1:1	SIZE A4
X.XXX	±0.15			DWG NO. USB-SMT-全贴系列	SHEET 2/2	REV. A
ANGEL	±2°					
3RD.ANGLE'S						
						