







PCB.焊接图



电路图



H	
8.5	9.0
9.5	10.0
11.0	12.0
12.5	13.0
15.0	

主要技术规格:

1. 额定值: 50mA DC12V
2. 接触电阻: $\leq 50m\Omega$
3. 操作力: $160\pm 40gf$ & $250\pm 40gf$
4. 行程: $0.3\pm 0.1mm$
5. 绝缘电阻: $\geq 100M\Omega$
6. 抗电强度: 250V 50HZ 1Min.
7. 寿命: 100,000 Cycles
8. 防水等级: IP67
9. 防银迁移: 60V, 85℃, 90%RH/60H

TS-1016-ARL

弹片:

A: 不锈钢

B: 覆磷铜

定位柱:

R: 无柱

安装方式:

W: 贴片

L: 插件

U: 包脚

F: 沉板

高度:

085: 8.5H

090: 9.0H

.....

130: 13.0H

150: 15.0H

力度:

16: 160g

26: 260g

按键颜色:

B: 黑

R: 红

序号	零件名称	材料规格	备注
1	按钮	PPA	耐温280℃ (黑色)
2	盖板	PPA	耐温280℃ (黑色)
3	簧片	不锈钢	覆银
4	底座	PPA	耐温280℃ (黑色)
5	引脚、触点	黄铜	镀银
6	防水垫	硅胶	耐温280℃ (黑色)

MANUFACTURE DWG

UNLESS OTHERWISE
SPECIFIED TOLERANCES

DECIMALS:

>0.5~2: ± 0.10 >2~5: ± 0.25 >5~10: ± 0.30

ANGLES:

 $\pm 0.5^\circ$ 东莞市讯普电子科技有限公司
DongGuan XunPu Electronics Co.,Ltd

TITLE:

TACT SWITCH

PAR

DWN

CHKD

APVD

SCALE: 1:1

SIZE: A4

UNIT: MM

SHEET: 1F1

REV: A

REV: A