

RoHS

序号	品名	材质
①	2.50 M型卧式WTB胶芯	LCP UL94V-0 本色
②	2.50 M型卧式WTB端子	铜合金/表面镀锡
③	2.50 M型卧式WTB焊片	铜合金/表面镀锡

- 技术指标：
- 塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象。
 - 工作温度：-25° C~85° C.
 - 适用线规：AWG#28~#22.
 - 额定电压：250V DC/AC(rms).
 - 额定电流：3.0A.
 - 接触电阻：≤20mΩ.
 - 耐压值：1000V AC/minute.
 - 绝缘电阻：≥1000MΩ.
 - 产品料号：

CKT	DIM A	DIM B	DIM C
2	2.50	7.50	10.00
3	5.00	10.00	12.50
4	7.50	12.50	15.00
5	10.00	15.00	17.50
6	12.50	17.50	20.00
7	15.00	20.00	22.50
8	17.50	22.50	25.00
9	20.00	25.00	27.50
10	22.50	27.50	30.00
11	25.00	30.00	32.50
12	27.50	32.50	35.00
13	30.00	35.00	37.50
14	32.50	37.50	40.00
15	35.00	40.00	42.50
16	37.50	42.50	45.00

2P 结构

				OPERATION		DRAW			SCALE	FIT	深圳市连盛精密连接器有限公司	
				X.X	±0.30				UNIT	mm		
				X.XX	±0.20	CHECK			SIZE	A4	PART NO.	1130400139
				X.XXX	±0.10				SHEET	1/1		
				Angle	±3°	APPROVE					TITLE:	XH-NAWR
REV	DATE	MODIFICATION DESCRIPTION		CHANGE	DIM		TOL	PROJ.				