







REV.	DESCRIPTION.	ECN NO.	DWG.	CKD.	APPD.	DATE.
A	NEW		严 亮	杜 江	李永锋	2021-1-13
	规格说明:Specifications:					

电气特性:Electrical:

1. 额定电流: Current Rating
1.5A/contact terminal
2. 额定电压: Voltage Rating
30V DC
3. 接触阻抗: Contact Resistance
30 milliohms MAX
4. 耐电压: Dielectric Withstanding Voltage:
500 V AC AT Sea Level
5. 绝缘阻抗: Insulation Resistance:
1000MEGA ohms MIN

物理性能:Mechanical:


1. 插拔力: Connector Mate and Unmate Force
Mate force: 3.57kgf (MAX)
Unmate force: 1.02kgf (MIN)
2. 端子保持力: Terminal Retention
1.2kgf (MIN)

原材料:Material:

1. 塑胶:Housing:
Hing Temperature Tnermaplastics,
UL 94V-0 LCP Beige/Black
2. 端子>Contact:Copper Alloy C2680
3. 外壳:Shell: Copper Alloy C2680/SPCC


电镀:Finish:

1. 端子:Contact: Plated Gold in Mating Area;
Tin On Solder Talls
2. 外壳:Shell:
Nickel Plating


TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		东莞市辉焕精密有限公司			
UNIT (MM)		ORIGINAL DATA 2021-1-15		TITLE	
X. ±0.55		DWG. 严亮		USB A/F 全贴1.0柱 直边黑胶	
X.X ±0.35					
X.XX ±0.25					
X.XXX ±0.15					
ANGEL ±2°					
3RD.ANGLE'S		CKD.	PART NO.	SCALE	SIZE
		杜江	USB-SMT-209	1:1	A4
		APPD.	DWG NO.	SHEET	REV.
		李永锋	USB-SMT-209	1/2	A

RoHS

REV.	DESCRIPTION.	ECN NO.	DWG.	CKD.	APPD.	DATE.
A	NEW		钟 林	陈晓军	黄河勇	2022-04-15



- 备注:
- 把检验好的产品一一放入卷盘内, 方向需一致. 将装好产品的载带进行包装, 机 . 每盘数量共400PCS /卷. 每卷中间需贴上产品标签1PCS. (如图所示).
 - 将装好产品之卷盘平放入纸箱内, 叠加方向须一致, 共10卷/箱. 用封箱胶纸封好纸箱 (共4000Pcs/箱), 并在外箱侧面右上角贴上外箱标签1PC. (如图所示)
 - 如出现尾数或有未装满之零数量, 须在卷盘及外箱上以标签明示.
 - 在搬运及运输中, 轻拿轻放, 不可有重压现象.
 - 盖带的剥离力要求: 20-150gf.

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		东莞市辉焕精密有限公司			
UNIT (MM)	X. ±0.55	ORIGINAL DATA		TITLE USB 2.0 AF 全贴系列包装图	
	X.X ±0.35	2022-04-15			
	X.XX ±0.25	DWG.			
	X.XXX ±0.15	钟 林			
	ANGEL ±2°				
3RD.ANGLE'S		CKD.	PART NO.	SCALE	SIZE
		陈晓军	USB-SMT-全贴系列	1:1	A4
		APPD.	DWG NO.	SHEET	REV.
		黄河勇	USB-SMT-全贴系列	2/2	A