

		2	3	4	5	6	7	8		9																																																																	
RoHS																																																																											
								<table><tr><td>序号</td><td>品名</td><td>材质</td></tr><tr><td>①</td><td>PH2.0弯针WTB胶芯</td><td>PA66 UL94V-0 米色 白色 红色</td></tr><tr><td>②</td><td>PH2.0直针WTB端子</td><td>铜合金/表面镀锡</td></tr></table>		序号	品名	材质	①	PH2.0弯针WTB胶芯	PA66 UL94V-0 米色 白色 红色	②	PH2.0直针WTB端子	铜合金/表面镀锡																																																									
序号	品名	材质																																																																									
①	PH2.0弯针WTB胶芯	PA66 UL94V-0 米色 白色 红色																																																																									
②	PH2.0直针WTB端子	铜合金/表面镀锡																																																																									
技术指标(Technical Index): 1. 工作温度(Temperature range): -25° C~85° C. 2. 额定电压(Rated voltage): 250V DC/AC(rms). 3. 额定电流(Rated current): 2.0A AC, DC. 4. 接触电阻(Contact resistance): ≤25mΩ. 5. 耐压值(Withstanding voltage): 500V AC/minute. 6. 绝缘电阻(Insulation resistance): ≥1000MΩ. 7. 产品料号(Product material No.):		TYPE 1(无K脚)		TYPE 2(打K脚)		SECTION A-A		<table><tr><td>CKT</td><td>A</td><td>B</td><td>CKT</td><td>A</td><td>B</td></tr><tr><td>2</td><td>2.0</td><td>6.0</td><td>12</td><td>22.0</td><td>26.0</td></tr><tr><td>3</td><td>4.0</td><td>8.0</td><td>13</td><td>24.0</td><td>28.0</td></tr><tr><td>4</td><td>6.0</td><td>10.0</td><td>14</td><td>26.0</td><td>30.0</td></tr><tr><td>5</td><td>8.0</td><td>12.0</td><td>15</td><td>28.0</td><td>32.0</td></tr><tr><td>6</td><td>10.0</td><td>14.0</td><td>16</td><td>30.0</td><td>34.0</td></tr><tr><td>7</td><td>12.0</td><td>16.0</td><td>17</td><td>32.0</td><td>36.0</td></tr><tr><td>8</td><td>14.0</td><td>18.0</td><td>18</td><td>34.0</td><td>38.0</td></tr><tr><td>9</td><td>16.0</td><td>20.0</td><td>19</td><td>36.0</td><td>40.0</td></tr><tr><td>10</td><td>18.0</td><td>22.0</td><td>20</td><td>38.0</td><td>42.0</td></tr><tr><td>11</td><td>20.0</td><td>24.0</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		CKT	A	B	CKT	A	B	2	2.0	6.0	12	22.0	26.0	3	4.0	8.0	13	24.0	28.0	4	6.0	10.0	14	26.0	30.0	5	8.0	12.0	15	28.0	32.0	6	10.0	14.0	16	30.0	34.0	7	12.0	16.0	17	32.0	36.0	8	14.0	18.0	18	34.0	38.0	9	16.0	20.0	19	36.0	40.0	10	18.0	22.0	20	38.0	42.0	11	20.0	24.0			
CKT	A	B	CKT	A	B																																																																						
2	2.0	6.0	12	22.0	26.0																																																																						
3	4.0	8.0	13	24.0	28.0																																																																						
4	6.0	10.0	14	26.0	30.0																																																																						
5	8.0	12.0	15	28.0	32.0																																																																						
6	10.0	14.0	16	30.0	34.0																																																																						
7	12.0	16.0	17	32.0	36.0																																																																						
8	14.0	18.0	18	34.0	38.0																																																																						
9	16.0	20.0	19	36.0	40.0																																																																						
10	18.0	22.0	20	38.0	42.0																																																																						
11	20.0	24.0																																																																									
				OPERATION		DRAW		SCALE		FIT																																																																	
				X.X ±0.30				UNIT		mm																																																																	
				X.XX ±0.20		CHECK		SIZE		A4																																																																	
				X.XXX ±0.10				SHEET		1/1																																																																	
				Angle ±3°		APPROVE		PROJ.		◆																																																																	
REV		DATE	MODIFICATION DESCRIPTION	CHANGE	DIM	TOL			TITLE:																																																																		
1		2	3	4	5	6	7		8																																																																		
										9																																																																	