

ROHS Compliant

MAPX	MODIFICATION	DATE	DRAW	APPROVE

TS-1026-ARL

弹片: A:不锈钢 B:覆磷铜
定位柱: R:无柱
安装方式: W:贴片 L:插件 U:包脚 F:沉板
高度: 100:10.0H 105:10.5H 145:14.5H
力度: 16:160g 26:260g
按键颜色: B:黑 R:红


H	
10.0	10.5
11.0	11.5
12.0	12.5
13.0	13.5
14.0	14.5

序号	零件名称	材料规格	备注
1	按钮	PPA	耐温280℃(黑色)
2	盖板	PPA	耐温280℃(黑色)
3	防水垫	硅胶	耐温280℃(黑色)
4	簧片	不锈钢	覆银
5	基座	PPA	耐温280℃(黑色)
6	引脚、触点	黄铜	镀银
7	防水膜	PI	耐温280℃(黄色)
8	内按钮	PPA	耐温280℃(黑色)


MANUFACTURE DWG		东莞市讯普电子科技有限公司 DongGuan XunPu Electronics Co.,Ltd	
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES		TITLE: TACT SWITCH	
DECIMALS:	ANGLES:	PAR	TS-1026-ARLXXX-B
>0.5~2:±0.10	±0.5°	DWN	
>2~5:±0.25		CHKD	
>5~10:±0.30		APVD	
		SCALE:1:1	UNIT:MM
		SHEET:1F1	REV:A

主要技术规格:

- 额定值: 50mA DC12V
- 接触电阻: ≤50mΩ
- 操作力: F±40gf
- 行程: 0.25±0.1mm
- 绝缘电阻: ≥100MΩ
- 抗电强度: 250V 50HZ 1Min.
- 寿命: 100,000 Cycles
- 防水等级: IP67
- 防银迁移: 60V, 85℃, 90%RH/60H



PCB.焊接图



电路 图