

RoHS

2.00±0.1(PITCH)

DIMA±0.20

DIMB±0.25

0.50±0.05

5.1±0.25

8.0±0.2

6.8±0.2

8.10±0.25

4.3±0.2

3.2±0.2

TYPE 1(无K脚)

0.8±0.2

TYPE 2(打K脚)

DIMA±0.1

2.00±0.1

Ø0.80±0.05

适用线路板 (PCB LAYOUT)

序号

品名

材质

①

HY2.0直针WTB胶芯

PA66 UL94V-0 米色
白色

②

HY2.0弯针WTB端子

铜合金/表面镀锡

CKT

A

B

2

2.0

6.0

3

4.0

8.0

4

6.0

10.0

5

8.0

12.0

6

10.0

14.0

7

12.0

16.0

8

14.0

18.0

9

16.0

20.0

10

18.0

22.0

11

20.0

24.0

CKT

A

B

12

22.0

26.0

13

24.0

28.0

14

26.0

30.0

15

28.0

32.0

16

30.0

34.0

17

32.0

36.0

18

34.0

38.0

19

36.0

40.0

20

38.0

42.0

REV

DATE

MODIFICATION DESCRIPTION

CHANGE

1

2

3

4

OPERATION

X.X

X.XX

X.XXX

Angle

DIM

±0.30

±0.20

±0.10

±3°

TOL

DRAW

CHECK

APPROVE

SCALE

FIT

UNIT

mm

SIZE

A4

SHEET

1/1

PROJ.

深圳市连盛精密连接器有限公司

PART NO.

1130300212

TITLE:

HY-NAW

1

2

3

4

5

6

7

8

9