

[illegible][illegible][illegible]

RoHS		2	3	4	5	6	7	8		9																																																																																	
								编号	名称	材质																																																																																	
								①	胶芯	LCP UL94V-0 Natural/Black																																																																																	
								②	端子	Brass/Tin plating																																																																																	
								③	焊片	Brass/Tin plating																																																																																	
								技术指标: 1. 工作温度: -25° C~ 105° C. 2. 额定电压: 200V DC/AC (rms). 3. 额定电流: 2.0A. 4. 接触电阻: ≤20mΩ. 5. 耐压值: 500V AC/minute. 6. 绝缘电阻: ≥1000MΩ. 7. 产品料号:																																																																																			
								<table><tr><th>CKT</th><th>DIM A</th><th>DIM B</th><th>DIM C</th></tr><tr><td>2</td><td>2.00</td><td>4.80</td><td>7.95</td></tr><tr><td>3</td><td>4.00</td><td>6.80</td><td>9.95</td></tr><tr><td>4</td><td>6.00</td><td>8.80</td><td>11.95</td></tr><tr><td>5</td><td>8.00</td><td>10.80</td><td>13.95</td></tr><tr><td>6</td><td>10.00</td><td>12.80</td><td>15.95</td></tr><tr><td>7</td><td>12.00</td><td>14.80</td><td>17.95</td></tr><tr><td>8</td><td>14.00</td><td>16.80</td><td>19.95</td></tr><tr><td>9</td><td>16.00</td><td>18.80</td><td>21.95</td></tr><tr><td>10</td><td>18.00</td><td>20.80</td><td>23.95</td></tr><tr><td>11</td><td>20.00</td><td>22.80</td><td>25.95</td></tr><tr><td>12</td><td>22.00</td><td>24.80</td><td>27.95</td></tr><tr><td>13</td><td>24.00</td><td>26.80</td><td>29.95</td></tr><tr><td>14</td><td>26.00</td><td>28.80</td><td>31.95</td></tr><tr><td>15</td><td>28.00</td><td>30.80</td><td>33.95</td></tr><tr><td>16</td><td>30.00</td><td>32.80</td><td>35.95</td></tr><tr><td>17</td><td>32.00</td><td>34.80</td><td>37.95</td></tr><tr><td>18</td><td>34.00</td><td>36.80</td><td>39.95</td></tr><tr><td>19</td><td>36.00</td><td>38.80</td><td>41.95</td></tr><tr><td>20</td><td>38.00</td><td>40.80</td><td>43.95</td></tr></table>				CKT	DIM A	DIM B	DIM C	2	2.00	4.80	7.95	3	4.00	6.80	9.95	4	6.00	8.80	11.95	5	8.00	10.80	13.95	6	10.00	12.80	15.95	7	12.00	14.80	17.95	8	14.00	16.80	19.95	9	16.00	18.80	21.95	10	18.00	20.80	23.95	11	20.00	22.80	25.95	12	22.00	24.80	27.95	13	24.00	26.80	29.95	14	26.00	28.80	31.95	15	28.00	30.80	33.95	16	30.00	32.80	35.95	17	32.00	34.80	37.95	18	34.00	36.80	39.95	19	36.00	38.80	41.95	20	38.00	40.80	43.95
CKT	DIM A	DIM B	DIM C																																																																																								
2	2.00	4.80	7.95																																																																																								
3	4.00	6.80	9.95																																																																																								
4	6.00	8.80	11.95																																																																																								
5	8.00	10.80	13.95																																																																																								
6	10.00	12.80	15.95																																																																																								
7	12.00	14.80	17.95																																																																																								
8	14.00	16.80	19.95																																																																																								
9	16.00	18.80	21.95																																																																																								
10	18.00	20.80	23.95																																																																																								
11	20.00	22.80	25.95																																																																																								
12	22.00	24.80	27.95																																																																																								
13	24.00	26.80	29.95																																																																																								
14	26.00	28.80	31.95																																																																																								
15	28.00	30.80	33.95																																																																																								
16	30.00	32.80	35.95																																																																																								
17	32.00	34.80	37.95																																																																																								
18	34.00	36.80	39.95																																																																																								
19	36.00	38.80	41.95																																																																																								
20	38.00	40.80	43.95																																																																																								
								<table><tr><th colspan="2">OPERATION</th><th rowspan="2">DRAW</th><th rowspan="2">SCALE</th><th rowspan="2">FIT</th><th colspan="2" rowspan="2">深圳市连盛精密连接器有限公司</th></tr><tr><th>X.X</th><th>±0.30</th></tr><tr><td>X.XX</td><td>±0.20</td><td rowspan="2">CHECK</td><td>UNIT</td><td>mm</td><td colspan="2" rowspan="2">PART NO. 1130300044</td></tr><tr><td>X.XXX</td><td>±0.10</td><td>SIZE</td><td>A4</td></tr><tr><td>Angle</td><td>±3°</td><td rowspan="2">APPROVE</td><td>SHEET</td><td>1/1</td><td colspan="2" rowspan="2">TITLE: PH-NAWR</td></tr><tr><td>DIM</td><td>TOL</td><td>PROJ.</td><td>◆ ▮</td></tr></table>				OPERATION		DRAW	SCALE	FIT	深圳市连盛精密连接器有限公司		X.X	±0.30	X.XX	±0.20	CHECK	UNIT	mm	PART NO. 1130300044		X.XXX	±0.10	SIZE	A4	Angle	±3°	APPROVE	SHEET	1/1	TITLE: PH-NAWR		DIM	TOL	PROJ.	◆ ▮																																																	
OPERATION		DRAW	SCALE	FIT	深圳市连盛精密连接器有限公司																																																																																						
X.X	±0.30																																																																																										
X.XX	±0.20	CHECK	UNIT	mm	PART NO. 1130300044																																																																																						
X.XXX	±0.10		SIZE	A4																																																																																							
Angle	±3°	APPROVE	SHEET	1/1	TITLE: PH-NAWR																																																																																						
DIM	TOL		PROJ.	◆ ▮																																																																																							

RoHS

G

F

E

D

C

B

A

2

3

4

5

6

7

8

9

N-0.5±0.03(SQ)

2.00±0.15(PITCH)

①

6.0

1.6

5.6

2.3

0.12

PCB LAYOUT

DIMA±0.1
2±0.05

1.2±0.1

0.50

CON.

1.9±0.1

3.6Min.

4.00

1.4Min.

2.3

2.65±0.2

②

③

技术指标:

1.工作温度：-25° C~ 105° C.
2.额定电压：200V DC/AC(rms).
3.额定电流：2.0A.
4.接触电阻：≤20mΩ.
5.耐压值：500V AC/minute.
6.绝缘电阻：≥1000MΩ.
7.产品料号：

CKT	DIM A	DIM B	DIM C
2	2.00	4.80	7.95
3	4.00	6.80	9.95
4	6.00	8.80	11.95
5	8.00	10.80	13.95
6	10.00	12.80	15.95
7	12.00	14.80	17.95
8	14.00	16.80	19.95
9	16.00	18.80	21.95
10	18.00	20.80	23.95
11	20.00	22.80	25.95
12	22.00	24.80	27.95
13	24.00	26.80	29.95
14	26.00	28.80	31.95
15	28.00	30.80	33.95
16	30.00	32.80	35.95
17	32.00	34.80	37.95
18	34.00	36.80	39.95
19	36.00	38.80	41.95
20	38.00	40.80	43.95

深圳市连盛精密连接器有限公司

PART NO.1130300044

TITLE:PH-AWR

OPERATIONX.X ±0.30X.XX ±0.20X.XXX ±0.10Angle ±3°DIM TOLDRAWCHECKAPPROVESCALEFITUNITmmSIZEA4SHEET1/1PROJ.