

[illegible][illegible]

	RoHS		2	3	4	5	6	7	8	9																																																																																	
G			N-0.5±0.03(SQ) 2.00±0.15(PITCH) 技术指标: 1.工作温度：-25° C~ 105° C. 2.额定电压：200V DC/AC(rms). 3.额定电流：2.0A. 4.接触电阻：≤20mΩ. 5.耐压值：500V AC/minute. 6.绝缘电阻：≥1000MΩ. 7.产品料号：							<table><tr><td>编号</td><td>名称</td><td>材质</td></tr><tr><td>①</td><td>胶芯</td><td>LCP UL94V-0 Natural/Black</td></tr><tr><td>②</td><td>端子</td><td>Brass/Tin plating</td></tr><tr><td>③</td><td>焊片</td><td>Brass/Tin plating</td></tr></table>	编号	名称	材质	①	胶芯	LCP UL94V-0 Natural/Black	②	端子	Brass/Tin plating	③	焊片	Brass/Tin plating	G																																																																				
编号	名称	材质																																																																																									
①	胶芯	LCP UL94V-0 Natural/Black																																																																																									
②	端子	Brass/Tin plating																																																																																									
③	焊片	Brass/Tin plating																																																																																									
F			DIMA±0.2 DIMB±0.15 DIMC±0.25 6.0 1.6 2.3 5.6 PCB LAYOUT DIMA±0.1 2±0.05 1.2±0.1 0.50 CONN. 2.3 1.4Min. 4.00 1.9±0.1 3.6Min.							E																																																																																	
E	C	B	A	<table><tr><td>CKT</td><td>DIM A</td><td>DIM B</td><td>DIM C</td></tr><tr><td>2</td><td>2.00</td><td>4.80</td><td>7.95</td></tr><tr><td>3</td><td>4.00</td><td>6.80</td><td>9.95</td></tr><tr><td>4</td><td>6.00</td><td>8.80</td><td>11.95</td></tr><tr><td>5</td><td>8.00</td><td>10.80</td><td>13.95</td></tr><tr><td>6</td><td>10.00</td><td>12.80</td><td>15.95</td></tr><tr><td>7</td><td>12.00</td><td>14.80</td><td>17.95</td></tr><tr><td>8</td><td>14.00</td><td>16.80</td><td>19.95</td></tr><tr><td>9</td><td>16.00</td><td>18.80</td><td>21.95</td></tr><tr><td>10</td><td>18.00</td><td>20.80</td><td>23.95</td></tr><tr><td>11</td><td>20.00</td><td>22.80</td><td>25.95</td></tr><tr><td>12</td><td>22.00</td><td>24.80</td><td>27.95</td></tr><tr><td>13</td><td>24.00</td><td>26.80</td><td>29.95</td></tr><tr><td>14</td><td>26.00</td><td>28.80</td><td>31.95</td></tr><tr><td>15</td><td>28.00</td><td>30.80</td><td>33.95</td></tr><tr><td>16</td><td>30.00</td><td>32.80</td><td>35.95</td></tr><tr><td>17</td><td>32.00</td><td>34.80</td><td>37.95</td></tr><tr><td>18</td><td>34.00</td><td>36.80</td><td>39.95</td></tr><tr><td>19</td><td>36.00</td><td>38.80</td><td>41.95</td></tr><tr><td>20</td><td>38.00</td><td>40.80</td><td>43.95</td></tr></table>							CKT	DIM A	DIM B	DIM C	2	2.00	4.80	7.95	3	4.00	6.80	9.95	4	6.00	8.80	11.95	5	8.00	10.80	13.95	6	10.00	12.80	15.95	7	12.00	14.80	17.95	8	14.00	16.80	19.95	9	16.00	18.80	21.95	10	18.00	20.80	23.95	11	20.00	22.80	25.95	12	22.00	24.80	27.95	13	24.00	26.80	29.95	14	26.00	28.80	31.95	15	28.00	30.80	33.95	16	30.00	32.80	35.95	17	32.00	34.80	37.95	18	34.00	36.80	39.95	19	36.00	38.80	41.95	20	38.00	40.80	43.95	D
CKT	DIM A	DIM B	DIM C																																																																																								
2	2.00	4.80	7.95																																																																																								
3	4.00	6.80	9.95																																																																																								
4	6.00	8.80	11.95																																																																																								
5	8.00	10.80	13.95																																																																																								
6	10.00	12.80	15.95																																																																																								
7	12.00	14.80	17.95																																																																																								
8	14.00	16.80	19.95																																																																																								
9	16.00	18.80	21.95																																																																																								
10	18.00	20.80	23.95																																																																																								
11	20.00	22.80	25.95																																																																																								
12	22.00	24.80	27.95																																																																																								
13	24.00	26.80	29.95																																																																																								
14	26.00	28.80	31.95																																																																																								
15	28.00	30.80	33.95																																																																																								
16	30.00	32.80	35.95																																																																																								
17	32.00	34.80	37.95																																																																																								
18	34.00	36.80	39.95																																																																																								
19	36.00	38.80	41.95																																																																																								
20	38.00	40.80	43.95																																																																																								
D	C	B	A	<table><tr><td>REV</td><td>DATE</td><td>MODIFICATION DESCRIPTION</td><td>CHANGE</td><td>OPERATION</td><td>DRAW</td><td>SCALE</td><td>FIT</td><td colspan="2" rowspan="5">深圳市连盛精密连接器有限公司</td></tr><tr><td>X.X</td><td></td><td></td><td></td><td>±0.30</td><td rowspan="3">CHECK</td><td>UNIT</td><td>mm</td></tr><tr><td>X.XX</td><td></td><td></td><td></td><td>±0.20</td><td>SIZE</td><td>A4</td></tr><tr><td>X.XXX</td><td></td><td></td><td></td><td>±0.10</td><td>SHEET</td><td>1/1</td></tr><tr><td>Angle</td><td></td><td></td><td></td><td>±3°</td><td>APPROVE</td><td>PROJ.</td><td>TITLE:</td><td>PART NO.</td><td>1130300196</td></tr><tr><td>DIM</td><td></td><td></td><td></td><td>TOL</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>PH-AWR</td></tr></table>							REV	DATE	MODIFICATION DESCRIPTION	CHANGE	OPERATION	DRAW	SCALE	FIT	深圳市连盛精密连接器有限公司		X.X				±0.30	CHECK	UNIT	mm	X.XX				±0.20	SIZE	A4	X.XXX				±0.10	SHEET	1/1	Angle				±3°	APPROVE	PROJ.	TITLE:	PART NO.	1130300196	DIM				TOL					PH-AWR	C																												
REV	DATE	MODIFICATION DESCRIPTION	CHANGE	OPERATION	DRAW	SCALE	FIT	深圳市连盛精密连接器有限公司																																																																																			
X.X				±0.30	CHECK	UNIT	mm																																																																																				
X.XX				±0.20		SIZE	A4																																																																																				
X.XXX				±0.10		SHEET	1/1																																																																																				
Angle				±3°	APPROVE	PROJ.	TITLE:			PART NO.	1130300196																																																																																
DIM				TOL					PH-AWR																																																																																		
C	B	A	1	2	3	4	5	6	7	8	9																																																																																

[illegible][illegible]