





P=With Post

默认 =W/O Post




公、母座-台高图

Ass'y High(H)	Plastic High			
	Male (DP 公插)	Female (DS 母插)		
	(H1)	K1 (mm)	(H2)	K2 (mm)
3.00	2.30	1.50	2.20	1.50
3.50	2.80			
4.00	3.30	2.00	2.70	2.00
5.00	4.30			

NOTES:(Unless otherwise specified)

1. Dimension shall be interpreted per ANSI Y14.5M.
- 2.Current Rating:0.5 A Per pin.
- 3.Voltage Rating: 50V AC/DC
- 4.Working Temperature: -55°C to +125°C.



Pin	A	B	C	D	E	F
10 Pin	4.60	2.00	2.70	3.10	4.10	5.60
14 Pin	5.60	3.00	3.70	4.10	5.10	6.60
20 Pin	7.10	4.50	5.20	5.60	6.60	8.10
30 Pin	9.60	7.00	7.70	8.10	9.10	10.60
32 Pin	10.10	7.50	8.20	8.60	9.60	11.10
36 Pin	11.10	8.50	9.20	9.60	10.60	12.10
40 Pin	12.10	9.50	10.20	10.60	11.60	13.10
50 Pin	14.60	12.00	12.70	13.10	14.10	15.60
60 Pin	17.10	14.50	15.20	15.60	16.60	18.10
80 Pin	22.10	19.50	20.20	20.60	21.60	23.10
100 Pin	27.10	24.50	25.20	25.60	26.60	28.10

Ordering Information

HC-PBB12 ** (*) - NDS - 0.5V - P - 03

Type	High (H)	No. of Pins	Nature	PITCH	Post
DB=带焊耳 NC=无焊耳	(3.0)~3.00mm 以下请洽华灿 或至华灿网站查询 3.5/4.0/5.0mm	10~120Pin 10~100Pin 50~500Pin	DS=Female (母座)	0.5V=0.5mm	(0.01)

3	BRASS	100u" MIN.TIN PLATED UNDER PLATING: 50u" NIKEL PLATED
2	PHOSPHOR BRONZE	CONTACT AREA: GOLD PALTED LEAD AREA: GOLD FLASH UNDER PLATING: 50u" NIKEL PLATED
1	POLYAMIDE	UL94V-0,BLACK/NATURE
NO.	MATERIAL	FINISH.REMARKS

			GENREL TOLERANCE	制图	深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD		
			DIM TOL	审核			
			X.X ±0.30	批准	产品名称	BTB 0.5 立贴 母座 带焊耳	版本
			X.XX ±0.20	APPROVAL	TITLE		REV.
			X.XXX ±0.10	比例	产品料号	HC-PBB12NB-NDS-0.5V-03	单位
			Angle ±3.0°	SCALE	PART NO.		mm
				投影	材料		页次
					MATERIAL		SHEET

1	初版发行	
序号	变更内容	日期
No.	MODIFY CONTENT	MODIFY DATE



深圳市华灿天禄电子有限公司
ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD

产品名称	BTB 0.5 立贴 母座 带焊耳	版本	A
TITLE		REV.	
产品料号	HC-PBB12NB-NDS-0.5V-03	单位	mm
PART NO.		页次	1/1
MATERIAL		SHEET	