




SPECIFICATIONS

- 1、Current Rating: 1A AC, DC
- 2、Voltage Rating: 125V AC, DC
- 3、Temperatuer Range: -40℃~ +105℃
- 4、Contact Resistance: 20mΩ Max
- 5、Insulation Resistance: 100mΩ Min
- 6、Withstanding Voltang: 500V AC/minute
- 7、Material: Housing Nylon66 UL94-V0(2)

Circuit	Part NO.	Dimensions mm		
		A	B	C
2	HC-1.25-2EY-05	1.25	4.25	3.00
3	HC-1.25-3EY-05	2.50	5.50	4.25
4	HC-1.25-4EY-05	3.75	6.75	5.50
5	HC-1.25-5EY-05	5.00	8.00	6.75
6	HC-1.25-6EY-05	6.25	9.25	8.00
7	HC-1.25-7EY-05	7.50	10.50	9.25
8	HC-1.25-8EY-05	8.75	11.75	10.50
9	HC-1.25-9EY-05	10.00	13.00	11.75
10	HC-1.25-10EY-05	11.25	14.25	13.00
11	HC-1.25-11EY-05	12.50	15.50	14.25
12	HC-1.25-12EY-05	13.75	16.75	15.50
13	HC-1.25-13EY-05	15.00	18.00	16.75
14	HC-1.25-14EY-05	16.25	19.25	18.00
15	HC-1.25-15EY-05	17.50	20.50	19.25

Ordering Information

HC-1.25 - N*** - * - 05

Pin Type Colour
Y=孔座
EY=母孔座
默认=本色
B=棕色
L=蓝色
B=黑色
Y=黄色
P=紫色
V=绿色
G=白色
R=灰色

GENERAL TOLERANCE			制图 DRAWING	深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD			
DIM TOL			审核 CHECK	产品名称 TITLE	1.25 单排 母孔座	版本 REV.	A
X.X ±0.30			批准 APPROVAL	产品料号 PART NO.	HC-1.25-NEY-05	单位 UNITS	mm
X.XX ±0.20			比例 SCALE	材料 MATERIAL		页次 SHEET	1/1
X.XXX ±0.10			投影 Projection				
Angle ±3.0°							
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日期 MODIFY DATE					