

技术要求:

额定电压: DC12v 50mA

绝缘电阻: 100mΩ min(DC100V)


耐压强度: AC100V(50/60Hz for 1minute)

使用温度: -10~60℃


操作力度: 200±100g

寿命: 10,000

P.C.B端子位置



电路布置



手柄高度
H=1.5
H=2
H=3
H=4

E	弹片	镀银磷青铜	2	白色
D	盖板	不锈钢	1	白色
C	手柄	PPA	1	黑色
B	卡件	H65黄铜镀银	1	白色
A	基座	PAA\LCP	1	黑色
序号	结构	材料	数量	备注

标记	处数	更改文件名	签 名	日期	阶段标记	重量	比例	
							4: 1	MSS12D16G2
设计		标 准 化					拨动开关	
审 核		批 准						
校 对		工 艺					深圳市逸致电子有限公司 Shenzhen Yi zhi Electronics Co., LTD	