



P.C.B端子位置



电路布置



E	弹片	镀银磷青铜	2	白色
D	盖板	不锈钢	1	白色
C	手柄	PPA	1	黑色
B	卡件	H65黄铜镀银	1	白色
A	基座	PAA\LCP	1	黑色
序号	结构	材料	数量	备注

标记	处数	更改文件名	签 名	日期	阶段标记	重量	比例	
							4: 1	MSK22D18G2
设 计			标 准 化					拨动开关
审 核			批 准					
校 对			工 艺					
深圳市逸致电子有限公司								
Shenzhen Yizhi Electronics Co., LTD								

手柄高度
H=1.5
H=2
H=3
H=4

技术要求:
 额定电压: DC12v 50mA
 绝缘电阻: 100mΩ min(DC100V)
 耐压强度: AC100V(50\60Hz for 1minute)
 使用温度: -10~60℃
 操作力度: 200±100g
 寿命: 10,000