

### 技术要求:

额定电压: DC12v 50mA

绝缘电阻: 100mΩ min(DC100V)

耐压强度: AC100V(50/60Hz for 1minute)



使用温度: -10~60℃

操作力度: 200±100g

寿命: 10,000

### 电路布置

#### P.C.B端子位置



|       |
|-------|
| 手柄高度  |
| H=1.5 |
| H=2   |
| H=3   |
| H=4   |

| E  | 弹片 | 镀银磷青铜   | 2  | 白色 |
|----|----|---------|----|----|
| D  | 盖板 | 不锈钢     | 1  | 白色 |
| C  | 手柄 | PPA     | 1  | 黑色 |
| B  | 卡件 | H65黄铜镀银 | 1  | 白色 |
| A  | 基座 | PAA\LCP | 1  | 黑色 |
| 序号 | 结构 | 材料      | 数量 | 备注 |

| 标记 | 处数 | 更改文件名 | 签 名 | 日期 | 阶段标记 | 重量   | 比例   |            |
|----|----|-------|-----|----|------|--|------|------------|
|    |    |       |     |    |      |  | 4: 1 | MSK23D18G2 |
| 设计 |    | 标准化   |     |    |      | 拨动开关   |      |            |
| 审核 |    | 批准    |     |    |      |  |      |            |
| 校对 |    | 工艺    |     |    |      | 深圳市逸致电子有限公司<br>Shenzhen Yizhi Electronics Co., LTD |      |            |